

## Thurmetall werkplaatswagen - met uitrusting

### Workman Workshop Trolley Pro



hoogte x breedte x diepte 955 x 850 x 535 mm, lade binnen B x D 600 x 450 mm, 6 laden, afsluitbaar met centrale vergrendeling, bevat 206 delen, romp in RAL7016 antracietgrijs, front in RAL7035 lichtgrijs

Artikelnummer: 243751



### werkplaatswagen - met uitrusting

- hoogte x breedte x diepte 955 x 850 x 535 mm
- draagvermogen 250 kg
- laden hoogte 4x75 mm/1x150 mm/1x200 mm
- lade binnen B x D 600 x 450 mm
- draagvermogen per lade 40 kg
- 6 laden
- met uittrekstop
- afsluitbaar met centrale vergrendeling
- bevat 206 delen
- zijwanden met systeemperforatie
- Met praktische duwbeugel
- 2 zwenk- en 2 bokwielen
- wiel Ø 125 mm
- met massief rubber-banden



THURMETALL

- zwenkwielen met rem
- constructie van plaatstaal
- romp in RAL7016 antracietgrijs
- front in RAL7035 lichtgrijs
- 2 jaar garantie

## Technische details

transporttoestel	transportwagen	draagvermogen lade	40 kg
type wagen	werkplaatswagen	uittrekblokkering	ja
hoogte	955 mm	schuifbeugel	ja
breedte	850 mm	afsluitbaar	ja
diepte	535 mm	sluitsysteem	centrale vergrendeling
materiaal	plaatstaal	verrijdbaar	ja
kast uitrusting	6 laden, kunststof blad, geperforeerde plaat, duwbeugel	onderbouw	rollen
zijwand	met systeemperforatie	wielen aantal/soort	2 zwenk- en 2 bokwielen
incl. gereedschap	ja	wiel-ø	125 mm
gereedschapsassortiment aantal o	206 delen	banden	massief rubber
draagvermogen	250 kg	wieluitrusting	zwenkwielen met rem
laden aantal	6 stuks	kleur romp	antracietgrijs // RAL7016
laden aantal x hoogte	4x75 mm/1x150 mm/1x200 mm	kleur voorkant	lichtgrijs // RAL7035
breedte lade binnen	600 mm	garantie	2 jaar
diepte lade binnen	450 mm	gewicht	62 kg