

Scangrip lampe de poche POCKET LITE A

boîtier en aluminium, Ampoule : DEL CREE haute performance, portée d'éclairage 70 m, angle de rayonnement 10 / 60 °, avec batterie

Numéro d'article: 254569



lampe de poche

- idéal pour les travaux d'inspection et de montage
- diamètre x longueur 20 x 110 mm
- boîtier en aluminium
- Ampoule : DEL CREE haute performance
- durée d'éclairage 3,5 h
- portée d'éclairage 70 m
- angle de rayonnement 10 / 60 °
- Fonction de mise au point pour ajuster l'angle de rayonnement
- avec batterie
- Compatible avec 1 pile AA alcaline 1,5 V
- résistant à la température de -10 °C à +40 °C °C
- indice de protection IP54 : la poussière se dépose à l'intérieur, projections d'eau dans toutes les directions
- Testé selon ANSI/NEMA FL-1
- 3 années de garantie



Détails techniques

type d'outil	lampe industrielle	Type de pile	1 pile AA alcaline 1,5 V
type de lampe	lampe de poche	fonction lampe	Fonction de mise au point
convient pour (application)	Travaux d'inspection et de montage	matériau de boîtier	aluminium
type d'ampoule	DEL CREE	longueur	110 mm
Portée d'éclairage	70 m	diamètre	20 mm
Durée d'éclairage	3,5 h	plage de température	-10 °C à +40 °C °C
flux lumineux	150	indice de protection IP	54 : la poussière se dépose à l'intérieur, projections d'eau dans toutes les directions
avec variateur	non	certification	Testé selon ANSI/NEMA FL-1
angle de rayonnement	10-60 °	garantie	3 années
alimentation	batterie	Poids	0,07 kg