

BS-ROLLEN roulette pivotante

force 2800 kg, bandage polyuréthane, diamètre x largeur 300 x 100 mm, moyeu avec roulement à billes, moyeu longueur x Ø 100 x 40 mm, jante en fer de fonte, fixation avec panneau, longueur x largeur 255 x 200 mm



BS ROLLEN

Numéro d'article: 502874

BS-ROLLEN Roue pour fortes charges

Roulette pivotante

roulette pivotante

- force 2800 kg
- bandage polyuréthane
- diamètre x largeur 300 x 100 mm
- moyeu avec roulement à billes
- moyeu longueur x Ø 100 x 40 mm
- jante en fer de fonte
- jante sans pare-fils
- boîtier en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
- fixation avec panneau, longueur x largeur 255 x 200 mm
- espacement des trous des vis 210x160 mm, Ø trou des vis 16 mm
- Palier de pivotement avec roulement à billes, portée 85 mm

Détails techniques

manutention dynamique	roulettes	frein	sans
type de roulettes	roues pour fortes charges	pare-fils	non
modèle	roulette pivotante	hauteur totale	395 mm
charge	2800 kg	longueur de moyeu	100 mm
pneumatique	polyuréthane	trou de moyeu	40 mm

Ø de roue	300 mm	largeur de roue	100 mm
matériau de jante	fer de fonte	portée	85 mm
roulement	roulement à billes	longueur de plaque	255 mm
convient pour type de sol	lisse/plat, rugueux/plat, lisse/irrégulier, rugueux/irrégulier	largeur de plaque	200 mm
élément de fixation	panneau	distance trou de vis	210x160 mm
conducteur d'électricité	non	Ø de trou de vis	16 mm
matériau de boîtier	acier	surface de boîtier	galvanisé
palier de pivotement	roulement à billes	Poids	43,5 kg

Accessoires

502899



roue, force 2800 kg, bandage polyuréthane, diamètre x largeur 300 x 100 mm, moyeu avec roulement à billes, moyeu longueur x Ø 100 x 40 mm, jante en fer de fonte

Cela s'adapte aussi ...

400701



cuves rectangulaires, hauteur x largeur x profondeur 670 x 660 x 432 mm, capacité 135 l, en polyéthylène en gris, parois pleines, fond plein, soubassement roulettes

438985



roulette pivotante, force 175 kg, avec bandage plastique, diamètre x largeur 125 x 35 mm, moyeu avec roulement à rouleaux, jante en plastique, fixation avec panneau, longueur x largeur 105 x 80 mm

763068



bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 170 x 600 x 400 mm, capacité 33 l, en polypropylène en gris, Parois ajourés, fond ajourés