

## Bauer stapelbak

hoogte x lengte x breedte 955 x  
1200 x 1040 mm, inhoud 0,75 m<sup>3</sup>,  
constructie van plaatstaal, gelakt in  
RAL 5012 lichtblauw

Artikelnummer: 508928



## Bauer Universele bak

voor heftruck-, kraan- of traverseverplaatsing

stapelbak

- hoogte x lengte x breedte 955 x 1200 x 1040 mm
- inhoud 0,75 m<sup>3</sup>
- draagvermogen 1500 kg
- constructie van plaatstaal
- gelakt in RAL 5012 lichtblauw
- legbord gesloten
- 4-voudig stapelbaar
- 4-hoog in elkaar stapelbaar
- onderbouw vorksloffen
- inrijhoogte x inrijbreedte 94 x 180 mm
- afstand vorksloffen 615 mm
- gewicht 109 kg


## Technische details

baktype stapelbak





beugelbreedte 160 mm

|                    |                     |                                  |                                       |
|--------------------|---------------------|----------------------------------|---------------------------------------|
| inhoud             | 0,75 m <sup>3</sup> | afstand beugel                   | 615 mm                                |
| hoogte             | 955 mm              | draagvermogen                    | 1500 kg                               |
| lengte             | 1200 mm             | nestbaar                         | ja                                    |
| breedte            | 1040 mm             | oppervlak                        | gelakt                                |
| materiaal          | plaatstaal          | stabiliteit/versteviging/schoren | omgeslagen<br>randversteviging rondom |
| euronorm           | nee                 | kleur                            | blauw // RAL 5012                     |
| vloerconstructie   | gesloten            | plafond                          | als accessoire (niet<br>inbegrepen)   |
| onderrijdbaar      | ja                  | type deksel                      | klapdeksel                            |
| onderbouw          | vorkloffen          | geschikt voor levensmiddelen     | nee                                   |
| hoogte vorkloffen  | 94 mm               | geschikt voor gevaarlijke stoffe | nee                                   |
| breedte vorkloffen | 180 mm              | stapelbaar                       | ja                                    |
| afstand vorkkoker  | 615 mm              | kleur uitvoering                 | blauw // RAL 5012                     |
| draaginstallatie   | kledinghanger       | gewicht                          | 109 kg                                |
| beugelhoogte       | 60 mm               |                                  |                                       |

## Gerelateerde Producten

|        |  |   |
|--------|--|---|
| 508938 |   | opname voor kieptraverse, voor universele houder, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar                                      |
| 508939 |  | kieptraverse, voor universele houder, hoogte x breedte x diepte 1240 x 1365 x 1035 mm, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar |

## Dit past ook bij ...

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 208879 |  | Dekselvat, hoogte x Ø 610 x 400 mm, inhoud 60 l, voor vaste gevaarlijke stoffen, van polyethyleen, vat / deksel blauw / zwart   |
| 210742 |  | anti-ramstelsysteem, element: Rechthoek, geschikt voor binnen, hoogte x lengte 86 x 800 mm, van staal met slijtvaste kunststof coating in geel/zwart, voor vastschroeven aan bodemplaat, 4 boorgaten voorbereid |
| 240194 |  | pallethefwagen, draagvermogen 2500 kg, vork lengte x breedte 800 x 160 mm, zwenkwielen met nylon-banden, breedte x Ø 50 x 200 mm, vorkrollen enkel met nylon-banden, breedte x Ø 100 x 82 mm                    |
| 529930 |  | lichte, universele trappladder, trap eenzijdig, 6 trede(n) met traanplaatprofiel (incl. bordes), bordes met antislip elementen, standhoogte 1,25 m, bordes breedte x diepte 250 x 250 mm, van aluminium         |