



[Zum Produkt](#)

[Datenblatt](#)



GN-Regalwagen 2/1 - Abweiserrollen

Der universale GN-System-Wagen.

Der stabile Regalwagen eignet sich zum Transport, Aufbewahren, Abräumen oder Befördern von Speisen im GN-System – ein unkomplizierter, mobiler Helfer.


Durch raumeffiziente Bestückung mit GN-Behältern und GN-thermoplates®, in Kombination mit dem transportsicheren wasserdichten Steckdeckel oder für Vakuum mit dem vaculid®-Deckel. Ebenso kompatibel mit jeglichen GN-Tabletts, GN-Rosten sowie GN-Blechen für multifunktionalen Einsatz.

Für den zusätzlichen thermischen Schutz in der Kalt-/Warmverteilung mit passender Isolierhaube oder für optimale Hygiene mit Staubschutzhaube ausrüstbar. Optisch ansprechend individualisierbar, durch eine 3-seitige farbige Resopal-Verkleidung oder klassischer Edelstahl-Verkleidung. Auf Anfrage auch mit antistatischen Rollen, um elektrostatische Aufladung zu verhindern.

Für das mobile Gesamtkonzept perfekt in Kombination mit weiteren mobilen Produkten, wie thermoport® aus Kunststoff und Edelstahl sowie Transport- und Ausgabewagen.

TECHNISCHE MERKMALE

GN-Regalwagen 2/1 - Abweiserrollen



TECHNISCHE MERKMALE

Abmessungen	648 x 738 x 1641 mm
Material	Edelstahl 1.4301 (CNS)
Gewicht	19 kg
Auflageschienenpaare	18
Lichtmass Auflageschienen vertikal	73 mm
Lichtmass Auflageschienen horizontal	535 mm
Stoßschutz	4 Abweiserrollen
Rollen	2 Lenk-; 2 Lenkstopprollen
Rollen-Ø	125 mm
Max. Zuladung	210 kg

Bestellnummer **88 04 05 01**

VORTEILE

Rostfreier, hochwertiger, hygienischer Edelstahl.

Kippgesicherte U-Förmige Auflageschienen mit beidseitiger Durchschubsperrung.

Robuste, stabile Bauweise.

Optimale Fahrbarkeit mit rostfreien, feststellbaren Rollen.

Abweiserrollen für Rammschutz.

Glatte Oberfläche, einfach zu reinigen.