

## Lakape Sichtlagerkasten Eco

Höhe x Breite x Tiefe 125 x 150 x 230 /  
205 mm, Aus Polypropylen in rot

VE 25 Stück

Artikelnummer: 531027



## Lakape Sichtlagerkasten Eco

besonders geeignet für Rollenbahnen

Sichtlagerkasten

- Höhe x Breite x Tiefe 125 x 150 x 230 / 205 mm
- Aus Polypropylen in rot
- Gleiche Größen stapelbar
- Rollenbahngeeignet

### Technische Details


Behältertyp	Sichtlagerkasten	stapelbar	ja
Euronorm	nein	rollenbahngeeignet	ja
elektrisch leitend	nein	Lebensmittelgeeignet	nein
Höhe	125 mm	Gefahrstoffeignung	nein
Breite	150 mm	Farbe	rot
Tiefe	230 mm	Größe	3 - HxBxT 125x150x230/205 mm
Bodentiefe	205 mm	Gewicht	6,45 kg
Material	Polypropylen		

### Zubehör





531058



Sichtscheibe, für Sichtlagerkasten Höhe x Breite 125 x 150 mm, aus Polypropylen

531067		Etikett, für Sichtlagerkästen Höhe x Breite 125 x 150 mm
--------	---	--

### Dazu passt auch ...

209420		Regal mit Sichtlagerkästen - Grundfeld, Höhe x Breite x Tiefe 760 x 1000 x 430 mm, 104 Kästen aus Polyethylen, Nutzung beidseitig, Ständer mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
524162		Werkbank, Höhe x Breite x Tiefe 900 x 1500 x 700 mm, Tischplatte aus Multiplex, geölt, Gestellausführung 4 FüÙe, Ausstattung: 2 Schubladen, 1 Ablageboden, VerschieÙbar mit Zylinderschloss, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
529930		Leichte Universal-Stufenleiter, Aufstieg einseitig, 6 Riffelblechstufe(n) (inkl. Podest), Podest mit Anti-Rutsch-Einsätzen, Standhöhe 1,25 m, Podest Breite x Tiefe 250 x 250 mm, Aus Aluminium
531075		Regal mit Sichtlagerkästen - Grundfeld, Höhe x Breite x Tiefe 900 x 1020 x 200 mm, 72 Kästen aus Polypropylen in rot, Nutzung einseitig, Ständer mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7012 Basaltgrau