



MASTER TL5 High Output



MASTER TL5 HO 24W/840 UNP/40

Deze Philips Master TL5-lamp (buisdiameter 16 mm) levert een hoge lichtopbrengst. De TL5 High Efficiency-lamp is geoptimaliseerd voor installaties die een hoge lichtopbrengst vereisen en biedt een uitstekend lumenbehoud en kleurweergave-index. Toepassingen lopen uiteen van kantoren en industrie tot scholen en detailhandel.

Waarschuwingen en veiligheid

- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

Product gegevens

| Algemene informatie | |
|--------------------------------|---------------------|
| Lampvoet | G5 [G5] |
| Eigenschappen | na [Not Applicable] |
| Meetreferentie van lichtstroom | Sphere |

| Eisen aan armatuurontwerp | |
|---|--------------------|
| Kleurcode | 840 [CCT of 4000K] |
| Lichtstroom | 1.700 lm |
| Kleuraanduiding | Koelwit (CW) |
| Kleurkwaliteit, coördinaat X (nominaal) | 0,38 |
| Kleurkwaliteit, coördinaat Y (nominaal) | 0,38 |
| Geccorreleerde kleurtemperatuur (nom) | 4000 K |
| Lichtrendement (nominaal) | 76 lm/W |
| Kleurweergave-index (CRI) | 82 |

| Bedrijfs- en elektrische gegevens | |
|-----------------------------------|---------|
| Energieverbruik | 22,7 W |
| Lampstroom (nom.) | 0,295 A |

| Regelsystemen en dimmers | |
|--------------------------|----|
| Dimbaar | Ja |

| Mechanische eigenschappen en behuizing | |
|--|-----------------|
| Lampvorm | T5 [16 mm (T5)] |


| Goedkeuring en toepassing | |
|-------------------------------|--------|
| Energie-efficiëntielabel | G |
| Kwikhoud (Hg) (nom.) | 1,2 mg |
| Energieverbruik kWh/1.000 uur | 23 kWh |

MASTER TL5 High Output

| | |
|-----------------------------|------------------------------|
| EPREL-registratienummer | 423.554 |
| Productgegevens | |
| Full EOC | 871150063704855 |
| Productnaam voor bestelling | MASTER TL5 HO 24W/840 UNP/40 |
| Bestelcode | 63704855 |
| Lokale code | TL524W840IP |


| | |
|----------------------------------|------------------------------|
| Numerator - Aantal per pak | 1 |
| Numerator - Dozen per buitendoos | 40 |
| Materiaalnummer (12NC) | 927928084018 |
| Volledige productnaam | MASTER TL5 HO 24W/840 UNP/40 |
| EAN/UPC - Case | 8711500637055 |

Maatschets




| Product | D (max) | A (max) | B (max) | B (min) | C (max) |
|------------------------------|---------|----------|----------|----------|----------|
| MASTER TL5 HO 24W/840 UNP/40 | 17 mm | 549,0 mm | 556,1 mm | 553,7 mm | 563,2 mm |

Fotometrische gegevens



Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 HO 24W/840 UNP/40

Levensduur



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO 24W/840 UNP/40

Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO 24W/840 UNP/40

MASTER TL5 High Output

Levensduur



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HO 24W/840 UNP/40

