

UniLED IsoSafe DimToWarm Wit 560lm 2000-2800K Ra>95 Faseafsnijding

Artikelcode: 904211
 EAN: 7021989042112



Elektrisch

Wattage: 6W
 System wattage: 7.3W
 Spanning: 220-240V

Lichttechniek

Soort lichtbron: LED
 Luminous flux: 560lm
 Werkzaamheid: 77 lm/W
 Kleurtemperatuur: 2000-2800K
 Kleurweergave (CRI): Ra>95
 MacAdams factor: SDCM: 3
 levensduur: L90/B10>50,000
 Lichtverdeling: Direct
 Optiek: Reflector
 Bundelhoek: 42°
 UGR: UGR<19

Controle/dimmen

Type: Faseafsnijding

Bescherming

Isolatieklasse: Klasse II SELV

Energie en goedkeuringen

Bevat enn lichtbron met energieklasse: F

Materiaal en afwerking

Behuizing: Aluminium
 Kleur: Matwit (RAL 9003)
 Materiaal afdekking: Gehard glas

Montage/Aansluiting




Montage: Inbouw, Binnen / Buiten
 Aansluiting: Schroefloos klemmenblok

Afmetingen

Hoogte (mm) H: 37
 Diameter (mm) D: 94
 Cut-out (mm): 76
 Inbouwdiepte plafond (mm): 35
 Afstand tot brandbaar materiaal (mm): 0mm
 Gewicht (kg) bruto/netto: 0.48 / 0.4

Verpakking

Verpakkingsafmetingen (mm): 115 x 100 x 95



7 0 2 1 9 8 9 0 4 2 1 1 2