

## Info

Alle Türen komplett mit Schloss und Drücker-Garnitur, jedoch ohne Profilzylinder.



## Trennwandsystem

Diese kostengünstige Flachgitter-Konstruktion lässt sich schnell und einfach montieren.



### Ausführung

- Flachgitter C-Profil, Gitter-Maschung 40x40x3,8 mm
- 30 mm Rahmenprofil
- Schweißkonstruktion mit Pulverbeschichtung
- **Standardfarben:** RAL 7037 staubgrau, RAL 5002 ultramarin, RAL 5007 brillantblau, RAL 5010 enzianblau, RAL 5012 lichtblau, RAL 5018 türkisblau, RAL 7035 lichtgrau
- Feuerverzinkung gegen Aufpreis möglich
- Farbe bitte bei Bestellung angeben
- Schnelle und einfache Montage

### Einsatzgebiet

- Abspernung in Lager und Betrieb
- Magazinwand
- Raumteiler


### Farbvielfalt

Standardfarbe


RAL 7037

Weitere mögliche aufpreisfreie Standardfarben


RAL 5002 RAL 5007 RAL 5010 RAL 5018 RAL 7035



**Wandelement** in 4 Breiten, Höhe 2200 mm, Bodenfreiheit 85 mm.




**Vario-Element** ausziehbar von 550 bis 950 mm als Anpassungselement.



**Vario-Eckelement** zum flexiblen Einsatz an Trennwänden, der Einsatz von Eckpfosten entfällt.




**Ausgabe-Element** mit Tablar und einteiliger Klappe, nach oben öffnend mittels Gasdruckfeder. Von innen verriegel- und abschließbar. Mit 880 mm breitem Ausgabetisch, beidseitig 250 mm vorstehend.




**Aufsatzelement** zur Erhöhung der Wand-, Tür- und Ausgabelemente auf 2950 mm in Verbindung mit Aufsatzpfosten zu montieren.




Mitte + Mitte Pfosten



**Einzeltür** links oder rechts verwendbar.



**Doppeltür** wie Einzeltür, jedoch zweiflügelig. Durch variablen Anschlag wahlweise nach innen oder nach außen öffnend einsetzbar (auch mit lichter Höhe 2500 mm für Staplerverkehr lieferbar).



**Schiebetür** zweiflügelig mit Laufschiene, Bodenführungen und Anschlagpuffern, platzsparend beidseitig öffnend, Türflügel innen laufend (auch mit lichter Höhe 2500 mm für Staplerverkehr lieferbar).