


## Aufsteckbare Ø 4 mm-Prüfspitze PB200


Aufsteckbare Ø 4 mm-Prüfspitze.



Bestell-Nr.	Typ	Bemessungsspannung		*Farben
68.9481-*	PB200	1000 V, CAT II		<span style="background-color: black; color: white; padding: 2px;">21</span> <span style="background-color: red; color: white; padding: 2px;">22</span> <span style="background-color: blue; color: white; padding: 2px;">23</span> <span style="background-color: gray; color: white; padding: 2px;">28</span>

## Aufsteckbare Ø 2 mm-Prüfspitze PT200


Aufsteckbare Ø 2 mm-Prüfspitze.



Bestell-Nr.	Typ	Bemessungsspannung		*Farben
68.9483-21	PT200	1000 V, CAT II		<span style="background-color: black; color: white; padding: 2px;">21</span>

## Aufsteckbarer Referenzkontakt GS400

Aufsteckbarer Referenzkontakt.



Bestell-Nr.	Typ	Bemessungsspannung		Farbe
68.9443-21	GS400	AC 30 V/DC 60 V		<span style="background-color: black; color: white; padding: 2px;">21</span>