



Konfigurierbare sichere Kleinststeuerungen PNOZmulti 2, Basisgerät, erweiterbar, Ethernet-Schnittstelle mit Switch, USB-Speicher.


Technische Daten

Allgemeine Daten	
Zulassung:	CE, UKCA, cULus Listed, KOSHA, TÜV, EAC
Anwendungsbereich:	Fail-safe
Technische Daten	
Elektrische Daten	
Zweck von U1:	Versorgung des Systems
Versorgungsspannung U1:	24 - 24 V
Art der Versorgungsspannung U1:	DC
Leistungsaufnahme DC U1:	18.5 W
Testtakteausgänge	
Anzahl Testtakteausgänge:	4
Ethernet-Schnittstelle	
Ethernet IP Adresse:	169.254.60.1
Steckertyp ETHERNET-Schnittste:	RJ45
Ethernet Übertragungsrate:	10 MBit/s, 100 MBit/s
CANopen-Schnittstelle	
Anzahl Ethernet-Schnittstellen:	2
Umweltdaten	
Norm Umgebungstemperatur:	EN 60068-2-14
Umgebungstemperatur:	0 - 60 °C

Norm Lagertemperatur:	EN 60068-2-1/-2
Feuchtebeanspruchung nach Norm:	EN 60068-2-30, EN 60068-2-78
Feuchtebeanspruchung Angabe:	93 % r. F. bei 40 °C
Betauung zulässig ?:	unzulässig
Zul. Betriebshöhe über NN:	2000 m
EMV nach Norm:	EN 61131-2
Schwingungen nach Norm ...:	EN 60068-2-6
Luft- und Kriechstrecken nach:	EN 61131-2
Überspannungskategorie:	II
VerschmutzungsgradLuft.Kriech.:	2
Norm Schutzart:	EN 60529
Schutzart Einbauraum:	IP54
Schutzart Gehäuse:	IP20
Schutzart Klemmen:	IP20
Mechanische Daten	
Einbaulage:	waager. auf Hutschiene
Abmessungen der Normschiene:	35 x 7,5 EN 50022
Gehäusematerial Unterteil:	PC
Gehäusematerial Frontplatte:	PC
Gehäusematerial Oberteil:	PC
Anschlussklemme:	Schraubklemme, Käfigzugfederklemme
Klemmenart:	steckbar
Flex. 1 Leiter AWG Angabe:	24 - 12 AWG
Abmessung h:	101.4 mm
Abmessung b:	45 mm
Abmessung t:	120.2 mm
Nettogewicht:	209 g
Bruttogewicht:	219 g
Umwelt	

RoHS-Richtlinie:	2011/65/EU, 2015/863/EU
RoHS-Konformität:	ja
RoHS-Ausnahmen:	ja
RoHS-Ausnahmen lt. Richtlinie:	7A
REACH-Konformität:	enthält mind. einen SVHC-Stoff
REACH enthaltene Stoffe:	Blei (Lead)
%-Anteil des Schadstoffs:	> 0,1 %
CAS Nr.:	7439-92-1
WEEE Kategorie (ab 08/2018):	5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm)
Kaufmännische Daten	
Harmonized System Code:	85371091
EAN-Code:	4046548069419
ECLASS Version:	ECLASS-13
ECLASS Reference Feature:	27242207
ETIM Version:	ETIM-9.0
ETIM Reference Group:	EG000024
ETIM Reference Feature:	EC000236
Volumen:	0.56 dm ³

Obligatorisches Zubehör



773010B

Basic Licence for PNOZmulti Config.



750016









Set4 Screw Terminals



751016

Set4 Spring Terminals

Optionales Zubehör

	773011B	Basic Licence for PNOZmulti Service
	779213	USB Memory 512MB
	773011K	User Licence for PNOZmulti Service
	380401	RJ45 Connector
	773010K	User Licence for PNOZmulti Config
	773011U	Basic Upgr Licence for PNOZmulti Service
	773011V	User Upgr Licence for PNOZmulti Service
	773010U	Basic Upgr Licence for PNOZmulti Config