




90PC

**ERGO™ Rollgabelschlüssel, mit
gummiertem Griff und einstellbarer
Backe**



PRODUKTDDETAILS

- Rollgabelschlüssel, der gemäß dem wissenschaftlichen ERGO™-Prozess entwickelt wurde
- Weicher, rutschfester Griff für hohen Komfort
- Durch Umstecken der beweglichen Backe kann der Rollgabelschlüssel als Rohrzange genutzt werden
- Mit der beweglichen Backe können Muttern und Bolzen mit einem Durchmesser bis zu 34 mm gehalten werden
- Induktiv gehärtete Greifflächen
- Schlanker Kopf für verbesserte Zugänglichkeit an schwer erreichbaren Stellen
- Parallele, um 15° gewinkelte Backen für festen Griff und optimale Reichweite
- Lasergravierte Messskala in mm für genaue Voreinstellung und genaues Messen
- Skydrol- und ölbeständiger Griff
- Hochleistungsstahllegierung aus einem Stück geschmiedet
- Verchromt, präzisionsgehärtet und rostschutzbehandelt
- Linksdrehende Schraube
- Normen: ISO 6787, DIN 3117, ASME B107.8-2003 und BS 6333



Follow the Fish!



PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Produkt	A	A	B	C	D	E	
9070 PC	158 mm	6 in	21 mm	5,3 mm	11.3 mm	19 mm	139 g
9071 PC	208 mm	8 in	28 mm	6 mm	12.9 mm	24 mm	272 g
9072 PC	257 mm	10 in	33 mm	8.7 mm	15,5 mm	29 mm	430 g
9073 PC	308 mm	12 in	35 mm	11.9 mm	17.6 mm	34 mm	745 g

