

Eurobehälter / tote boxes



Eurobehälter aus leitfähigem Polypropylen sind sehr robust, gut zu handhaben und stapelbar. Sie sind mit den Grundflächen 300 x 200 mm, 400 x 300 mm und 600 x 400 mm in verschiedenen Höhen verfügbar. Ein umfangreiches Programm an Zubehör wie Auflage- und Verschlussdeckel mit Scharnieren und Verschlüssen runden das Programm ab. Heißprägedruck auf Anfrage.

Tote boxes made out of conductive polypropylene are very stable, easy-to-handle and stackable. Available in base sizes 300 x 200 mm, 400 x 300 mm, 600 x 400 mm and different heights. Many accessories like covers and hinged covers with closures are available. Customized printing upon request.

Material / material: PP, leitfähig / polypropylene, conductive
 Ableitwiderstand / resistance to ground: **SCHÄFER** Behälter / boxes ca. 10^3 - $10^5 \Omega$
STANDARD Behälter / boxes ca. 10^4 - $10^{10} \Omega$

SCHÄFER Behälter standardmäßig mit Grifföffnung erhältlich (außer H-18S-32120, H-18S-43075, H-18S-43120, H-18S-64075), auf Wunsch mit geschlossener Griffmulde lieferbar. Falls gewünscht, bitte bei Bestellung vermerken.

SCHÄFER tote boxes come with handle holes (besides H-18S-32120, H-18S-43075, H-18S-43120, H-18S-64075), but are also available without handle holes. Please indicate your requirement when ordering.

Außenabm. / external dim. Grundfläche / base size	Höhe / height	SCHÄFER Behälter / boxes		STANDARD Behälter / boxes	
		Innenabm. / internal dim. (L x B x Nutzhöhe / L x W x effective height)	Bestellnr. / order-no. 	Innenabm. / internal dim. (L x B x Nutzhöhe / L x W x effective height)	Bestellnr. / order-no.
300 x 200 mm	117 mm	252 x 152 x 102 mm	H-18S-32120	-----	-----
400 x 300 mm	75 mm	357 x 257 x 60 mm	H-18S-43075	370 x 270 x 70 mm	H-20A-43075
	120 mm	354 x 254 x 105 mm	H-18S-43120	370 x 270 x 105 mm	H-20A-43120
	140 mm	353 x 253 x 116 mm	H-18S-43140*	-----	-----
	170 mm	353 x 253 x 146 mm	H-18S-43170*	370 x 270 x 155 mm	H-20A-43170
	220 mm	353 x 253 x 196 mm	H-18S-43220*	370 x 270 x 205 mm	H-20A-43220
	270 mm	-----	-----	370 x 270 x 255 mm	H-20A-43270
600 x 400 mm	320 mm	-----	-----	370 x 270 x 305 mm	H-20A-43320
	75 mm	555 x 355 x 59 mm	H-18S-64075	570 x 370 x 70 mm	H-20A-64075
	120 mm	552 x 352 x 96 mm	H-18S-64120*	570 x 370 x 115 mm	H-20A-64120
	140 mm	552 x 352 x 116 mm	H-18S-64140*	-----	-----
	150 mm	552 x 352 x 127 mm	H-18S-64150*	-----	-----
	170 mm	559 x 359 x 154 mm	H-18S-64170*	570 x 370 x 165 mm	H-20A-64170
	180 mm	552 x 352 x 156 mm	H-18S-64180*	-----	-----
	220 mm	551 x 351 x 196 mm	H-18S-64220*	570 x 370 x 215 mm	H-20A-64220
	240 mm	552 x 352 x 216 mm	H-18S-64240*	-----	-----
	285 mm	551 x 351 x 260 mm	H-18S-64285*	-----	-----
320 mm	552 x 352 x 295 mm	H-18S-64320*	570 x 370 x 315 mm	H-20A-64320	
420 mm	551 x 351 x 395 mm	H-18S-64420*	570 x 370 x 415 mm	H-20A-64420	
800 x 600 mm	120 mm	-----	-----	760 x 560 x 105 mm	H-20A-86120
	220 mm	-----	-----	760 x 560 x 205 mm	H-20A-86220
	320 mm	755 x 555 x 307 mm	H-18S-86320-O	760 x 560 x 305 mm	H-20A-86320
	420 mm	-----	-----	760 x 560 x 405 mm	H-20A-86420

Die Abmessungen orientieren sich am Boden der Behälter / the dimensions are measured at the bottom of the boxes.

**Bitte Best.-Nr. am Ende mit "G" für geschlossene Griffmulde und "O" für offene Griffmulde ergänzen.
 Please complete order-no. with "G" for handle holes with recessed grip and with "O" for handle holes with open grip.
 *Bsp. / e.g.: H-18S-64420-G**