

02

2850 ... T20C... A

Konfektionierbare Steckverbinder Quicklock



Quicklock-Stecker, IP67, Größe 28, gerade Ausführung, mit Kunststoffgehäuse und Schraubklemmanschlüssen




---

Approbationen: 

---

02

2850 ... T20C... A



2850 02  
T20CR A

2850 03  
T20CR A

#### Umgebungsbedingungen

Temperaturbereich -40 °C/+80 °C

#### Werkstoffe

Kontaktträger	PBT, V-0 nach UL94
Kontaktstift	CuZn, vergoldet
Gehäuse	PBT, V-0 nach UL94 <sup>1</sup>
Führungselement	Zn-Legierung, verchromt
Hutmutter	PBT, V-0 nach UL94 <sup>1</sup>

<sup>1</sup> geeignet für Außenanwendungen (F1 nach UL 746C)

#### Mechanische Daten

Schutzart IP67<sup>1</sup>

<sup>1</sup> nur in verriegeltem Zustand mit einem dazugehörigen Gegenstück

#### Anschließbare Leiter Schraubklemmanschluss

Querschnitt	2,5–16,0 mm <sup>2</sup> /AWG 14–6
Kabeldurchmesser	17,0–20,5 mm (Lieferzustand) 10,0–15,0 mm (mit Zubehör 9928 SL15)

#### Elektrische Daten (bei T<sub>v</sub> 20 °C)

Bemessungsstrom	50 A (2-polig) 43 A (3-polig)
Bemessungsspannung	500 V AC
Bemessungsstoßspannung	≤ 2500 V
Kriechstrecke	≥ 2 mm
Luftstrecke	≥ 2 mm
Isolationswiderstand	> 500 MΩ

#### Zugehörige Produkte

Gegenstücke  
☞ 2840 ... T20C... T

Zubehör  
☞ 9928 SL15 ☞ 9928 SL20,5

02

2850 ... T20C... A

Bestellbezeichnung	Polzahl	VE (Stück)	MDQ (Stück)
2850 02 T20CR A	2	2	20
2850 03 T20CR A	3	2	20

**Verpackung:**

einzel in Kunststoffbeuteln, im Karton