

KERN EOB300K100A



Allround-Paketwaage mit robuster Edelstahlwägeplatte â auch mit XL-Plattform und großen Wägebereichen



Messsystem

Ablesbarkeit [d]:	100 g
Anwärmzeit:	10 min
Auflösung:	3000
Außermittige Belastung bei 1/3 Max:	300 g
Einschwingzeit unter Laborbedingungen	3 s

Empfohlenes Justiergewicht:	200 kg (M2)
Justiermöglichkeiten:	Justierung mit externem Gewicht
Linearität:	200 g
Reproduzierbarkeit:	100 g
Tarierbereich:	300 kg
Wägebereich [Max]:	300 kg
Wägeeinheiten:	kg lb
Wägesystem:	Dehnungsmessstreifen

Anzeige

Display Ziffernhöhe:	2,500 cm
----------------------	----------

Funktionen

Data-Hold-Funktion:	ja
Erschütterungsfreies Wägen (Tierwägeprogramm):	ja

Umgebungsbedingungen

Luftfeuchtigkeit (max.):	80 %
Umgebungstemperatur (max.):	35 °C
Umgebungstemperatur (min.):	5 °C

Energieversorgung

Batterie:	4x1.5 V AA
Batterie-Betriebsdauer:	60 h
Eingangsspannung:	220 V - 240 V AC 50 Hz
Netzteil-Art:	Netzadapter extern
Netzteil/Adapter im Lieferumfang:	CH EURO UK US

Dienstleistungen

DAkKS-Kalibrierschein:	963-129
Justage auf Aufstellungsort:	961-249

Kategorie

Kategorie:	Waagen
Marke:	KERN
Produktgruppe:	Plattformwaage

Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (BxTxH):	370 x 360 x 150 mm
Bruttogewicht:	5,100 kg
Lieferzeit:	24 h
Nettogewicht:	3,900 kg
Versandart:	Paketdienst

Bauform

Abmessungen Anzeigerät (BxTxH):	235 x 114 x 51 mm
Abmessungen Gehäuse (BxTxH):	300 x 309 x 57 mm
Abmessungen Wägeplatte (BxTxH):	315 x 305 x 57 mm
Gehäusematerial:	Kunststoff
Kabellänge Anzeigerät:	1,800 m
Material der Wägeplatte:	Edelstahl
Wandhalterung:	ja
Wägefläche (BxT):	305 x 315 mm

Piktogramme

STANDARD



OPTION

