



PURE BASE 500

OUTSTANDING PRICE-PERFORMANCE RATIO

ANWENDUNGSBEREICHE

Gaming- und Multimediasysteme
Standard und preisbewusste PC-Konfigurationen
Übertaktete und wassergekühlte PCs

HIGHLIGHTS

Kompakt und hochfunktional
Wechselbare Top-Cover für leise und performante Systeme
Zwei vorinstallierte Pure Wings 2 140mm Lüfter
Bietet Platz für High-End Grafikkarten und Kühler
Aufgeräumter Innenraum dank Kabelmanagement-Optionen

Herausragendes Preis-Leistungs-Verhältnis


Das be quiet! Pure Base 500 vereint leise und flexible Eigenschaften in einem kompakten und ausgeklügelten Design. Es ist das perfekte Gehäuse für alle, die Kompaktheit und hochfunktionale Features schätzen.

Highlights »

- Geräuschreduzierende Einlässe bieten eine exzellente Luftströmung bei maximaler Geräuschlosigkeit
- Wechselbare Top-Cover für leise und performante Systeme
- Zwei vorinstallierte Pure Wings 2 140mm Lüfter stellen einen leisen Luftstrom sicher
- Dämmmatten an der Front, den Seiten sowie dem regulären Top-Cover
- Geeignet für Radiatoren von bis zu 360mm
- Zahlreiche Möglichkeiten um bis zu fünf SSDs zu installieren
- Bis zu zwei SSDs können sichtbar im Innenraum installiert werden
- Ein Doppel-HDD-Käfig mit entkoppelter Befestigung
- Großzügiger Innenraum für High-End Grafikkarten und große Kühler
- PSU-Cover und Kabelmanagement-Optionen bieten einen aufgeräumten Innenraum
- Einfache Netzteil-Installation von der Rückseite des Gehäuses
- Drei Jahre Herstellergarantie

PURE BASE 500

OUTSTANDING PRICE-PERFORMANCE RATIO



Technische Daten »	
Mainboard-Kompatibilität	ATX, M-ATX, Mini-ITX
Gehäusetyp	Midi-Tower
Formfaktor PSU	PS2 ATX (nicht enthalten)
Abmessungen (L x B x H in mm)	450 x 231 x 463
Material	Stahl (SECC), ABS-Plastik
Gewicht (kg)	6,95 (Netto) / 7,92 (Brutto)
Front I/O-Anschlüsse	2x USB 3.0, HD Audio (Mikrofon + Audio)
PCI Steckplätze	7
Laufwerkkapazität	bis zu 2x 3.5" (2 enthalten) bis zu 5x 2.5" (5 enthalten)
Vorinstallierte Lüfter (mm) / (rpm)	Front: 1x Pure Wings 2 140 / 900 Rückseite: 1x Pure Wings 2 140 / 900
Optionale Lüfter (mm)	Front: 1x 140 / 3x 120 Deckel: 2x 140/120
Optionale Wasserkühlung (mm)	Front: 120, 140, 240, 280, 360 Deckel: 120, 240 Rückseite: 120, 140
Maximale Abmessungen (mm)	CPU-Kühler: 190mm PSU: 258 / 225 (abhängig von der Position des HDD-Käfigs) GPU: 369
Isolierung	Dämmungsmatten (Front / Deckel (Standard Top-Cover / Seiten))

Logistische Daten »		
Pure Base 500	Art. Nr.	EAN Code
Black	BG034	4260052187821
Metallic Gray	BG036	4260052187845
White	BG035	4260052187838

Zertifizierungen »

Kontakt »
be quiet! Hauptsitz Listan GmbH Biedenkamp 3A 21509 Glinde Deutschland Service-Hotline: +49 40 7367 686 44 (Mo. - Fr., 09:00 - 17:30 Uhr, MEZ) E-Mail: service@bequiet.com Besuchen Sie den Servicebereich auf bequiet.com für Informationen zu Ihrem regionalen Servicekontakt.