



Merkmale

- Eingebaute LED als Betriebs- und Funktionsanzeige
- Rändelmutter geeignet für Werkzeugmontage
- Rüttelsicherung durch mechanische Rastung
- Vergoldete und gedrehte Kontakte

Technische Daten

Polzahl	3 (E2)	4 (A2)
Anzeigen/Bedienelemente		
LED grün	Betriebsanzeige	
LED gelb	Funktionsanzeige Schließer	
Elektrische Daten		
Betriebsspannung U_B	max. 24 V DC \pm 15%	
Betriebsstrom	max. 3 A	
Durchgangswiderstand	< 5 m Ω	
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	-40 ... 90 °C für Griffkörper Informationen zur Leitungsqualität finden Sie ab Seite 10	
Verschmutzungsgrad	3	
Mechanische Daten		
Kontaktelemente	gefederte Kontaktbuchsen	
Schutzart	IP67	
Material		
Kontakte	CuSn / Au	
Kontaktoberfläche	Au	
Griffkörper	TPU, transparent	
Überwurfmutter	Zink-Druckguss	

Sensor-Aktor-Kabel

Sensor-Aktor-Steckverbinder


Sensor-Aktor-Boxen

Sensor-Aktor-Verteiler


Einbausteckverbinder

Datensteckverbinder

Abmessungen



Elektrischer Anschluss



Bestellbezeichnungen

