

## Produktinformation

# 30 15 140

- Hoch belastbar und verschleißarm
- Geeignet zum Greifen an leicht zugänglichen Stellen

## Langbeckzange

DIN ISO 5745




### Allgemein

Artikel-Nr.	30 15 140
EAN	4003773042914
Zange	verchromt
Kopf	verchromt
Griffe	mit Mehrkomponenten-Hüllen
Gewicht	106 g
Abmessungen	140 x 54 x 17 mm
Norm	DIN ISO 5745
REACH- Konformität	enthält keine SVHC
RoHS- Konformität	nicht anzuwenden

### Technische Attribute

Backendicke (am Gelenk) (T1)	8,0 mm
Spitzenbreite (W4)	2,5 mm
Spitzendicke (T2)	4,0 mm
Backenlänge (L3)	42,0 mm
Kopfbreite (W3)	15,0 mm



Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten