

Lacont

Gefahrstoff-Depot

SLH 1,5 x 1,5

Geeignet für wassergefährdende und giftige Stoffe, Höhe x Breite x Tiefe 2015 x 1700 x 1700 mm, für 4 x 200-Liter-Fass, Bodenwanne mit Gitterrost, unterfahrbare Fußkonstruktion

Artikelnummer: 201431



Gefahrstoff-Depot

- Lagerung passiv
- Zur Lagerung im Freien
- Geeignet für wassergefährdende und giftige Stoffe
- Höhe x Breite x Tiefe 2015 x 1700 x 1700 mm
- Höhe x Breite x Tiefe innen 1650 x 1570 x 1570 mm
- für 4 x 200-Liter-Fass
- Flügeltür, verschließbar mit Sicherheitsschloss
- Auffangvolumen Bodenwanne 220 l
- Konstruktion aus Stahl
- Bodenwanne mit Gitterrost
- Gitterrost aus Stahl feuerverzinkt
- mit Dach
- unterfahrbare Fußkonstruktion
- Bodenwanne mit Ü-Zeichen gemäß StawaR

Technische Details

| | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| Gefahrstoff-Lagertyp | Container | Bauweise (Zulassung) | Bodenwanne mit Ü-Zeichen gemäß StawaR |
| Containertyp | Gefahrstoff-Depot | Lagerung | passiv |
| Lagerort | im Freien | abschließbar | ja |
| Gefahrstoffeignung | wassergefährdende und giftige Stoffe | Dach | ja |
| Höhe | 2015 mm | Türtyp | Flügeltür |
| Breite | 1700 mm | Schließsystem | Sicherheitschloss |
| Tiefe | 1700 mm | Unterbau | unterfahrbare Fußkonstruktion |
| Innenhöhe | 1650 mm | Material | Stahl |
| Innenbreite | 1570 mm | Oberfläche | verzinkt |
| Innentiefe | 1570 mm | Material Gitterrost | Stahl |
| Böden- / Ebenentyp (unterste Ebe) | Bodenwanne mit Gitterrost | Oberfläche Gitterrost | feuerverzinkt |
| Kapazität | 4 x 200-Liter-Fass | Gewicht | 390 kg |
| Auffangvolumen Bodenwanne | 220 l | | |

Zubehör

| | | |
|--------|--|--|
| 239001 |  | LED-Leuchte, für Gefahrstoff-Container, Höhe x Breite x Tiefe 114 x 1250 x 182 mm, Leistung 46 W, mit 220-240 V, 50/60 Hz, Lichtstrom 6320 Lumen |
| 239002 |  | LED-Leuchte, für Gefahrstoff-Container, Höhe x Breite x Tiefe 114 x 1250 x 182 mm, Leistung 47 W, mit 220-240 V, 50/60 Hz, Lichtstrom 6320 Lumen |