


Aufsatzelement für Flügeltür für Trennwandsystem

Höhe x Breite 750 x 1180 mm, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung

Artikelnummer: 205943



Aufsatzelement für Trennwandsystem

Aufsatzelement für Flügeltür für Trennwandsystem

- Höhe x Breite 750 x 1180 mm
- Systemmaß 1200 mm
- Drahtgitter 40 x 40 x 3,8 mm
- zur Erhöhung auf 2950 mm
- Rahmen aus C-Profil
- aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung






Technische Details

Verkehrssicherung	Sicherheitsausstattung	Breite Masche	40 mm
Sicherheitsausstattung	Trennwandsystem	Drahtstärke	3,8 mm
Gitterelement	Aufsatzelement für Flügeltür	Stellwand Funktion	zur Erhöhung auf 2950 mm
Höhe	750 mm	Profil	C-Profil

Breite	1180 mm	Material	Stahl
Systemmaß	1200 mm	Oberfläche	pulverbeschichtet
Höhe Masche	40 mm	Gewicht	9 kg

Dazu passt auch ...

144768		Loch-/Schlitzplatten-Rollwagen, Höhe x Breite x Tiefe 930 x 1000 x 500 mm, 2 x Lochplatte, 2 x Schlitzplatte, aus Stahl mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau/RAL5010 Enzianblau, inkl. 10-teiligem Werkzeughaltersortiment und 12 Sichtlagerkästen, mit Auflageboden aus Stahl mit Riffelgummimatte
208490		Komplettpacktisch, Höhe x Breite x Tiefe 850 x 1600 x 800 mm, Platte aus Stahl mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in Dekor hellgrau, 4-Fußgestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5017 Verkehrsblau, 1 Abrollvorrichtung, 2 Böden, 8 Steckbügel
210871		Mobiler Scherenhubtisch, Traglast 1000 kg, Plattform Länge x Breite 1150 x 530 mm, Einfachscheren aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL2002 Blutorange