

Tuotetiedot


| | | | | | |
|------------|---|-------------|-----------------|-----------|----------------------|
| Tuotekoodi | VG03-0008 | Sähkönumero | 1912094 | EAN-koodi | 6410019120943 |
| Tuotenimi | OJL-liitin 400 C S | ETIM-luokka | EC000276 | | |
| Johtimet | 1xAl/Cu (95-240 mm ²) / 3xCu (6-50 mm ²) / 4x Cu (2,5-35mm ²) S | | | | |

Tekniset tiedot

| | | | |
|-----------------------|---|---|-----------------|
| Nimellisvirta (IEC) | Cu | 425 | A |
| | Al | 380 | A |
| Nimellisjännite (IEC) | | 1000 | V |
| | | - | |
| | | - | |
| Napaluku | | 1 | kpl |
| Max. Johdinkoko | | 240 | mm ² |
| Kiristysmomentti | | | |
| | 2,5-35 mm ² | 6 | Nm |
| | 6-50 mm ² | 10 | Nm |
| | 95-240 mm ² | 25 | Nm |
| | | - | |
| Input | | 1xAl/Cu (95-240 mm²) | |
| Output | | 3xCu (6-50 mm²) / 4xCu (2,5-35mm²) S | |
| | | - | |
| Käyttölämpötila | | 80 | °C |
| Paino | | 250 | g |
| IP-suojaus | | IP20 | |
| Standardit | EN 61238-1:2003; EN 60947-7-1:2009 | | |
| Väri / Materiaali | Harmaa kansi, Harmaa kotelo RAL 7035 PA66/V0, Runko tinapinnoitettua alumiinia | | |
| Kiinnitys / Kytkenä | DIN-kiskokiinnitys ja 4x ruuvi kiinnitys (M5) | | |


Kuvaus

1-napainen OJL-liitin on tarkoitettu sähkölaitteiden haaroituskytkentöihin. Liittimessä 1 syöttöjohdin- ja 7 haaroitusjohdinaukkoa. Liitrunko on tinapinnoitettua alumiinia. Tässä mallissa kannen sinetöintimahdollisuus.

Mittakuva

Pakkaus

| | | | | | |
|--------------|-----------------|---------------|------------|--------------|-------------|
| Pakkausmuoto | Laatikko | Kpl / Pakkaus | 8 | Paino [kg] | 2,10 |
| Pituus [mm] | 210 | Leveys [mm] | 155 | Korkeus [mm] | 105 |

Ouneva Oy

Teollisuustie 21
FI-82730 Tuupovaara
Finland

Tel. +358 400 179 750
info@ouneva.fi

www.ounevagroup.fi
www.ounevaproductions.fi

Product data

| | | | | | |
|--------------|---|----------|----------------|-----------------|----------------------|
| Product code | VG03-0008 | STK-code | 1912094 | EAN-code | 6410019120943 |
| Product name | OJL-connector 400 C S | | ETIM class | EC000276 | |
| Wires | IN: 1xAl/Cu (95-240 mm ²) OUT: 3xCu (6-50 mm ²) / 4xCu (2,5-35mm ²) S | | | | |

Technical data


| | | | |
|-----------------------|---|-------------|-----------------|
| Nominal current (IEC) | Cu | 425 | A |
| | Al | 380 | A |
| Nominal voltage (IEC) | | 1000 | V |
| | | - | |
| | | - | |
| Number of poles | | 1 | pcs |
| Max. Cross section | | 240 | mm ² |
| Tightening torque | | | |
| | 2,5-35 mm ² | 6 | Nm |
| | 6-50 mm ² | 10 | Nm |
| | 95-240 mm ² | 25 | Nm |
| | | - | |
| Input | 1xAl/Cu (95-240 mm²) | | |
| Output | 3xCu (6-50 mm²) / 4xCu (2,5-35mm²) S | | |
| | - | | |
| Operating temperature | | 80 | °C |
| Weight | | 250 | g |
| IP-protection | | IP20 | |
| Standards | EN 61238-1:2003; EN 60947-7-1:2009 | | |
| Color / Material | Grey Cover, Grey Housing RAL 7035 PA66/V0, Connector part tin plated aluminium | | |
| Mounting / Connection | DIN-rail and 4x screw (M5) mounting | | |



Description

Single pole distribution block for branching connections. The OJL distribution block is compact and distributes the current through 7 output cables. This model has sealable cover lid.

Drawing



Package

| | | | | | |
|-------------|------------|---------------|------------|-------------|-------------|
| Package | Box | Pcs / Package | 8 | Weight [kg] | 2,10 |
| Length [mm] | 210 | Width [mm] | 155 | Height [mm] | 105 |

Ouneva Oy

Teollisuustie 21
FI-82730 Tuupovaara
Finland

Tel. +358 400 179 750
info@ouneva.fi

www.ounevagroup.fi
www.ounevaproducts.fi