




## VARDAflex IP67 - 5 Meter Rolle Flex.LED Strip, 24V, IP67, 3000K Artikel-Nr.: 86475

flexibler LED Strip mit Polyurethan überzogen · und selbstklebender Rückseite, · für die Innen- und Außenanwendung, IP67 · · alle 100 mm / 6 LEDs teilbar · Anzahl der LEDs: 300 · LED Abstand: 16,67 mm · Ausstrahlwinkel: 120° · CRI: > 80 · Lichtstrom pro Meter: 386 lm · Leistung pro Meter: 4,8 W · Energieeffizienzklasse: G · Lebensdauer L70B50: >= 72.000 h · LxBxH in mm: 5.000 x 8 x 3 · · Maximale Länge pro Anschluss: 10 Meter. · Für größere Längen neu einspeisen.

### TECHNISCHE DATEN

Basiseinheitencode	Stück
Strichcode (EAN)	4012094864754
Katalog Farbcode	Weiss
Länge	5000.00 mm
Breite	8.00 mm
Höhe	3.00 mm
LED Farbcode	WW ca. 3000K
Lichtstrom pro Leuchte	1930.00 lm
Lichtstrom pro LED	6.43 lm
Leuchte	Inklusive LED






## VARDAflex IP67 - 5 Meter Rolle Flex.LED Strip, 24V, IP67, 3000K Artikel-Nr.: 86475

### TECHNISCHE DATEN

Schutzart IP	67
Leistung	24 W
Strom	1.000 mA
Spannung	24 V
Anzahl LEDs	300
Gehäuse-Code	Kunststoff
Temperaturbereich	-20 - 45
LEDs pro Meter	60
Länge der Abschnitte	100.00 mm
Energieeffizienzklasse	EEK-Label_G
CRI	≥ 80
Lebensdauer L70B50	72.000 h
Lebensdauer L90B10	35.000 h





**VARDAflex IP67 - 5 Meter Rolle**  
**Flex.LED Strip, 24V, IP67, 3000K**  
Artikel-Nr.: 86475

## TECHNISCHE ZEICHNUNG

