

PRODUKTDATENBLATT

ST56



- Lebensdauer
- Schnittigkeit Vollmaterial
- Schnittigkeit dünnwandiges Material

Form 41 

- Hohe Schnittgeschwindigkeit
- Auch für Gussteile geeignet

Stationäre Trennscheibe mit hoher Zerspanungsleistung.
Verstärkte Außenarmierung für eine hohe
Arbeitsgeschwindigkeit.



Typenbezeichnung	ST56
Artikelbezeichnung 1	Stationäre Trennscheibe
Artikel-Nr.	201432
GTIN	4011890007808
Inhaltsmenge	10
Inhaltseinheit	Stück
Gewicht	1,400 kg
Produktabmessung	400 x 4,0 x 40,00
Durchmesser 1	400 mm
Stärke	4,0 mm
Bohrung	40,00 mm
Form Langversion	Trennscheibe gerade
Form Kurzversion	Form 41
Arbeitsgeschwindigkeit	100 m/s
maximale Drehzahl	4800 U/min
Schleifkörperkennzeichnung nach EN12413	A24R-BF564
Produktkategorie-Nummer	PK03
Produktkategorie-Text	ST
GTIN-Code Verpackungseinheit	4011890045428
Verpackungsart	Karton
Länge Verpackung	405 mm
Breite Verpackung	405 mm
Höhe Verpackung	50 mm
Gewicht-Verpackungseinheit	14,000 kg
Zolltarifnummer	68042218
Herkunftsland	DE