

Diamant-Trocken-Kernbohrmaschine EHD 2000 S

Die universelle Maschine für Installationsbohrungen bis Ø 132 mm

ANWENDUNG:

- Trockenbohren bis 132 mm Durchmesser in Kalksandstein, Mauerwerk, Klinker, Ziegel und andere abrasive Materialien
- Herstellen von Wand- und Deckenöffnungen im Sanitär-, Heizungs- und Lüftungsbau
- Dosensenken, z. B. für Schalter- und Abzweigdosen bei der Elektroinstallation

MERKMALE:

- Elektronik – Sanftanlauf, Temperatur- und Überlastabschaltung
- Kraftvolles 2-Gang Getriebe
- Mechanische Sicherheitskupplung
- Zusatzhandgriff – variabel am Spannhals verstellbar



DIAMANT-KERNBOHREN



TECHNISCHE DATEN	EHD 2000 S
Leistungsaufnahme	1.700 W
Nennspannung	230 V ~
Nennzahl	0-1.000/0-2.000 min ⁻¹
Leerlaufzahl	1.500/3.000 min ⁻¹
Bohrdurchmesser	32-132 mm
Werkzeugaufnahme	M 18 außen
Spannhalsdurchmesser	53 mm
Gewicht	5,5 kg
Bestellnummer	0332L000
Lieferumfang	im Koffer ohne Zubehör





Diamant-Trocken-Kernbohrmaschine EHD 2000 S – ZUBEHÖR

OHNE STAUBABSAUGUNG

Material



für Mauerwerk, Softbeton

Zentrierspitze
federnd



35612000

Dosensenker Trocken M 16



A Ø 68 mm und Ø 82 mm

Aufnahmeschaft

M 16 - M 18

35512000

Aufnahmeschaft SDS



M 16 - M 18 inkl. SDS Bohrer

35514000

M 18



MIT STAUBABSAUGUNG H

Material



für Mauerwerk, Softbeton

Zentrierspitze
federnd



35612000

Dosensenker Trocken M 16




B Ø 68 mm und Ø 82 mm

Staubab- saugung H



M 16 - M 18

35240000



für Kalksandstein

Zentrierspitze
federnd



35612000



C Ø 68 mm und Ø 82 mm


MIT STAUBABSAUGUNG M 18 - 1¼"

Material



für Mauerwerk,
Kalksandstein

Zentrierstange



200 mm 36395000

450 mm 36391000

Diamant-Trocken-Bohrkronen 1¼"



D Länge 200 mm, Ø 82-132 mm

E Länge 420 mm, Ø 52-132 mm

Staubab- saugung



1¼" - M 18

35230000

A B C D E Bohrkronen siehe Seite 56



Schärfstein
200 x 100 x 50 mm

35910000



Kupferring 1¼"
zum leichten Lösen der Bohrkronen

35450000 1 Stück



Industriestaubsauger

DSS 25 A 09915000

DSS 50 A 09916000

DSS 35 M iP 09919000