


Alles für den Autogenschweißer Schneid- und Schweißensätze



- 1 Federhebel-Schneideinsatz KE 17**
- 2 Flügelhebel-Schneideinsatz KEK 17**
Feder- bzw. Flügelhebelventil für Vorwärmung und Schneidarbeiten von 3 bis 100 mm, mit Heizröhre H1 und Schneidröhre S2. 25-50 mm Ausbaufähig bis 300 mm Trenntiefe.
- 3 Heizröhren KE 17/KEK 17**
- 4 Schneidröhren KE 17/KEK 17**
Einsatzbereiche 3 - 300 mm siehe Tabelle
- 5 Universal-Handgriff KE 17/KEK 17**
Universalgriff für Schneid- und Schweißensätze mit Schraubventilen für Sauerstoff und Azetylen
- 6 Rohrschweißensätze Autogen**
Schweißensätze mit biegbarem Kupferrohr Ø 6 mm
- 7 Schweißensätze Autogen**
Schweißensätze mit gehämmertem Kupferspitze
- 8 Brausekopfsätze für Autogen**
Anwärmsätze mit Kupferkopf
- 9 Bügel-Gasanzünder**
- 10 Düsenbohrer-Set 12-teilig**
Schonende Reinigung von Autogen-Düsen

Automatische Schlauchaufroller




- 15 Schlauchaufroller Sauerstoff/Azetylen**
- 16 Schlauchaufroller Autogas (LPG)/Methan/Propan**

Superpraktischer Schlauchaufroller für Autogen- bzw. Gasschläuche, mit schwenkbarer Wandkonsole

- 15 m Gasdruckschläuche 8 x 15 mm
- Arbeitsdruck max. 20 bar
- Sauerstoffanschlüsse IG 3/8"
- Gasanschlüsse IG 3/8" links

Autogen-Fittings



- 28 Rückschlagsicherung**
 - Sauerstoff max. 25 bar
 - Azetylen max. 1,5 bar / Wasserstoff max. 3,5 bar / Brenngas max. 5,0 bar

Autogen-Zubehör	EAN/Best.Nr.
Schneideinsätze, Gasschläuche, Schlauchaufroller, Fittings	90 04853
1 Federhebel-Schneideinsatz KE/KEK 17 mit H1 und S2	55167 3
2 Flügelhebel-Schneideinsatz KE/KEK 17 mit H1 und S2	55168 0
3 Heizröhre KE/KEK 17, H1, 3 - 100 mm	56160 3
Heizröhre KE/KEK 17, H2, 100 - 300 mm	56161 0
4 Schneidröhre KE/KEK 17, S0, 3 - 12 mm	56163 4
Schneidröhre KE/KEK 17, S1, 12 - 25 mm	56164 1
Schneidröhre KE/KEK 17, S2, 25 - 50 mm	56165 8
Schneidröhre KE/KEK 17, S3, 50 - 100 mm	56166 5
Schneidröhre KE/KEK 17, S4, 100 - 200 mm	56167 2
Schneidröhre KE/KEK 17, S5, 200 - 300 mm	56168 9
5 Universal-Handgriff KE/KEK 17	55169 7
6 Rohrschweißensatz KE/KEK 17, Gr. 2, 1 - 2 mm, Kupferrohr Ø 6 biegsam	55230 4
Rohrschweißensatz KE/KEK 17, Gr. 3, 2 - 4 mm, Kupferrohr Ø 6 biegsam	55231 1
Rohrschweißensatz KE/KEK 17, Gr. 4, 4 - 6 mm, Kupferrohr Ø 6 biegsam	55232 8
Rohrschweißensatz KE/KEK 17, Gr. 5, 6 - 9 mm, Kupferrohr Ø 6 biegsam	55233 5
7 Schweißensatz KE/KEK 17, Gr. 1, 0,5 - 1 mm	55210 6
Schweißensatz KE/KEK 17, Gr. 2, 1 - 2 mm	55211 3
Schweißensatz KE/KEK 17, Gr. 3, 2 - 4 mm	55212 0
Schweißensatz KE/KEK 17, Gr. 4, 4 - 6 mm	55213 7
Schweißensatz KE/KEK 17, Gr. 5, 6 - 9 mm	55214 4
Schweißensatz KE/KEK 17, Gr. 6, 9 - 14 mm	55215 1
Schweißensatz KE/KEK 17, Gr. 7, 14 - 20 mm	55216 8
Schweißensatz KE/KEK 17, Gr. 8, 20 - 30 mm	55217 5
8 Brausekopfsatz KE/KEK 17, 14 - 20 mm (Azetylen)	55200 7
Brausekopfsatz KE/KEK 17, 20 - 30 mm (Azetylen)	55202 1
9 Bügel-Gasanzünder	55198 7
Ersatzfeuerstein 3 x 20 mm für Bügel-Gasanzünder	55205 2
10 Düsenbohrer-Set 12-teilig	55197 0
11 Zwillingsschlauch-Set Sauerstoff/Azetylen m. Anschlüssen, 10 m	55175 8
Zwillingsschlauch Sauerstoff/Azetylen, 10, 20, 30, 40, 50 m, Preis/m	55193 2
12 Autogenschlauch Sauerstoff, 10, 20, 30, 40, 50 m, Preis/m	55190 1
13 Autogenschlauch Azetylen, 10, 20, 30, 40, 50 m, Preis/m	55191 8
14 Doppelschlauchschele 16/16 mm f. Autogenschlauch	55192 5
15 Automatischer Schlauchaufroller Sauerstoff/Azetylen	42250 8
16 Automatischer Schlauchaufroller Autogas/Methan/Propan	43060 2
17 Sauerstoff-Kupplung/Schlauchtülle 6 mm, Gassperre, EN 561	55235 9
18 Azetylen-Kupplung/Schlauchtülle 9 mm, Gassperre, EN 561	55236 6
19 Sauerstoff-Kupplung AG 1/4", Gassperre, EN 561	55239 7
20 Azetylen-Kupplung AG 3/8" li., Gassperre, EN 561	55240 3
21 Sauerstoff-Kupplung IG 1/4", Gassperre, EN 561	55241 0
22 Azetylen-Kupplung IG 3/8" li., Gassperre, EN 561	55242 7
23 Sauerstoff-Edelstahlstecktülle/Schlauchtülle 6 mm, EN 561	55237 3
Azetylen-Edelstahlstecktülle/Schlauchtülle 9 mm, EN 561	55238 0
24 Sauerstoff-Edelstahlstecknippel AG 1/4", EN 561	55243 4
25 Azetylen-Edelstahlstecknippel AG 3/8" li., EN 561	55244 1
26 Sauerstoff-Edelstahlstecknippel IG 1/4", EN 561	55245 8
Azetylen-Edelstahlstecknippel IG 3/8" li., EN 561	55246 5
27 Doppelabzweigventil Sauerstoff/Mischgas, Tüllen/Muttern IG 1/4"	55220 5
Doppelabzweigventil Azetylen, Tüllen/Muttern IG 3/8" li.	55221 2
28 Rückschlagsicherung Sauerstoff, max. 25 bar, IG 1/4"/AG 1/4"	55184 0
Rückschlagsicherung Azetylen, max. 1,5 bar, IG 3/8" li./AG 3/8" li.	55186 4

AG = Außengewinde, IG = Innengewinde