

**Artikelnummer:** 121186

**Kurzbeschreibung:** Aanzetladder, 12 treden, met dwarssteun

**Langbeschrijving:** Aanzetladder: Voor eenvoudige werkzaamheden voor professionele gebruikers. Geprofileerde, 80 mm diepe treden, die vast aan de bomen verbonden zijn, zorgen ervoor dat de ladder veilig kan worden beklommen. Met antislip pootkappen (2-delig), waardoor de ladder tevens stevig staat. Standaard met stootrubbers aan de bovenkant van de bomen.



**6 treden** [ul] <li> werkhooft tot ca. 2,95 m </li> <li> ladderhooft ca. 1,70 m </li> [ul] <b>7 treden</b> [ul] <li> werkhooft tot 3,15 m </li> <li> ladderhooft ca. 1,95 m </li> [ul] <b>8 treden</b> [ul] <li> werkhooft tot ca. 3,40 m </li> <li> ladderhooft ca. 2,20 m </li> [ul] <b>10 treden</b> [ul] <li> werkhooft tot 3,85 m </li> <li> ladderhooft ca. 2,70 m </li> [ul] <b>12 treden</b> [ul] <li> werkhooft tot ca. 4,35 m </li> <li> ladderhooft ca. 3,20 m </li> [ul] <b>15 treden</b> [ul] <li> werkhooft tot ca. 5,05 m </li> <li> ladderhooft ca. 3,90 m </li> [ul]

