

# Kupplungsstecker mit Innengewinde

- Kupplungsstecker

- NW 7,2, 7,8 mm



Silikon

Betriebsdruck min./max.

Umgebungstemperatur min./max.

Mediumtemperatur min./max.

Medium

Gewicht

null

silikonfrei

0 ... 16 bar


-10 ... 90 °C

-10 ... 90 °C

Druckluft

Siehe Tabelle unten

Das ausgelieferte Produkt kann von der Abbildung abweichen.



## Technische Daten

Materialnummer	Nennweite	Anschluss G	Gehäuse	Liefermenge	Gewicht	Abb.
1823373001	7,2 mm	G 1/4	Messing, vernickelt	10 Stück	0,025 kg	Fig. 2
1823373081	7,8 mm	G 1/4	Stahl, verzinkt	10 Stück	0,024 kg	Fig. 2
1823373002	7,2 mm	G 3/8	Messing, vernickelt	10 Stück	0,025 kg	Fig. 2
1823373082	7,8 mm	G 3/8	Stahl, verzinkt	10 Stück	0,024 kg	Fig. 2
1823373083	7,8 mm	G 1/2	Stahl, verzinkt	5 Stück	0,034 kg	Fig. 2


Gewicht pro Stück, Kupplungsstecker sind passend zu Kupplungen der Nennweite NW 7,2, 7,4 und 7,8.

## Technische Informationen

Werkstoff	
Gehäuse	Messing, vernickelt, Stahl, verzinkt

## Abmessungen

## Abmessungen



## Abmessungen

Materialnummer	Anschluss G	Nennweite	ØD	L	SW
1823373001	G 1/4	7,2 mm	7,7	33	17
1823373081	G 1/4	7,8 mm	7,7	33	17
1823373002	G 3/8	7,2 mm	7,7	33	19
1823373082	G 3/8	7,8 mm	7,7	33	19
1823373083	G 1/2	7,8 mm	7,7	33	24