



## Beschrijving:

Doorvoerkranen met afsluitfunctie 3/8" (10 mm), natuurkleuren, aan beide zijden tuitaansluiting voor het verbinden van slangen

- uit breukvast en levensmiddelenbestendig polyethyleen (LD-PE)
- zeer goede chemische bestendigheid tegen zuren, logen en verdere chemicaliën
- drukbestendig tot 0,4 bar
- temperatuurbestendig: -20 °C tot +70 °C
- niet verlucht
- Tuit buiten-Ø d1 = 10 mm resp. 3/8" (bevestigingsbereik)
- h = 59 mm
- l = 80 mm

## Informatie:

### Artikel

Artikelnummer	<b>522100</b>
GTIN	<b>4007228705737</b>
Douanetarief	<b>39174000</b>
Verpakkingseenheid (PU)	<b>5</b>

Kleur	<b>natuurlijk</b>
Gewicht (kg)	<b>0,02</b>

### Buitenverpakking

Inhoud in stukken	<b>5</b>
D x B x H (mm)	<b>250 x 250 x 170</b>

Brutogewicht VE kg	<b>0,1</b>
--------------------	------------

### Pallet

Aantal kartonnen	<b>144</b>
Aantal lagen	<b>8</b>
D x B x H (m)	<b>1,2 x 0,8 x 1,51</b>

Kartonnen dozen per laag	<b>18</b>
Gewicht (kg)	<b>221,6</b>