



Beschrijving:

Doorvoerkranen met afsluitfunctie 3/8" (10 mm), natuurkleuren, aan beide zijden tuitaansluiting voor het verbinden van slangen

- uit breukvast en levensmiddelenbestendig polyethyleen (LD-PE)
- zeer goede chemische bestendigheid tegen zuren, logen en verdere chemicaliën
- drukbestendig tot 0,4 bar
- temperatuurbestendig: -20 °C tot +70 °C
- niet verlucht
- Tuit buiten-Ø d1 = 10 mm resp. 3/8" (bevestigingsbereik)
- h = 59 mm
- l = 80 mm

Informatie:

Artikel

Artikelnummer	522100
GTIN	4007228705737
Douanetarief	39174000
Verpakkingseenheid (PU)	5

Kleur	natuurlijk
Gewicht (kg)	0,02

Buitenverpakking

Inhoud in stukken	5
D x B x H (mm)	250 x 250 x 170

Brutogewicht VE kg	0,1
--------------------	------------

Pallet

Aantal kartonnen	144
Aantal lagen	8
D x B x H (m)	1,2 x 0,8 x 1,51

Kartonnen dozen per laag	18
Gewicht (kg)	221,6