

# ROLINE LWL-Kabel 50/125µm OM5, LC/LC, LSOH, grün, 1 m

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Artikelnummer       | 21.15.9271    |
| Hersteller          | ROLINE        |
| Hersteller-Art.-Nr. | 21.15.9271    |
| EAN (Einzelstück)   | 7611990158782 |



**LSOH**

## ROLINE LWL-Patchkabel in OM5 Qualität für eine hochperformante LWL-Verkabelung.

- Sicherheit für die Zukunft! Die OM5 LWL-Kabel mit sehr geringer Dämpfung bieten eine hervorragende Qualität bei sehr hohen Bandbreiten von bis zu 100 Gbit/s
- Ethernet-, Fibre Channel- und OIF-Anwendungen mit bis zu 150 Metern - erweitert die Systemkostenvorteile für extrem lange Backbones und mittellange Campus-Backbones
- Material und Ummantelung in ROLINE Qualität
- Duplexkabel mit Fasertyp Multimode 50/125µm OM5
- Die Kabel sind mit hochwertigen Steckern konfektioniert und erzielen beste Werte bei Einfügedämpfung und Reflexion
- Dämpfung 850nm ≤ 2,3 dB / km, 953nm ≤ 1,7 dB / km, 1300nm ≤ 0,6 dB / km
- Außendurchmesser: 2,0 mm
- UPC poliert
- Bandbreite: 4700 MHz\*km
- Mantelfarbe: grün

### Technische Daten

|            |        |
|------------|--------|
| Hersteller | ROLINE |
|------------|--------|

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Produktgruppe               | Fiber Optic Kabel  |
| Produkttyp                  | LWL-Patchkabel OM5 |
| Farbe                       | grün               |
| Länge                       | 1 m                |
| Anzahl Fasern               | 2                  |
| Aderaufbau                  | Kompaktader        |
| Kabeltyp                    | Duplexkabel        |
| Aussenkabel                 | nein               |
| Faserquerschnitt            | 50/125µm OM5       |
| Anschlüsse                  | LC / LC            |
| Seite 1 Typ des Anschlusses | LC                 |
| Seite 2 Typ des Anschlusses | LC                 |
| Aramid Zugentlastung        | ja                 |
| Aussen-Ø Kabel              | 2 mm               |
| Aussenmantel Kabel          | LS0H               |
| Kabel LSOH                  | ja                 |
| Gewicht                     | 13.9 g             |
| Verpackungshöhe             | 20 mm              |
| Verpackungsbreite           | 100 mm             |
| Verpackungstiefe            | 100 mm             |
| Paketgewicht                | 0.1 kg             |