

## ZARGES

### Rollbare Plattformleiter

#### ZAP R13master S

Podest Höhe x Breite x Tiefe 1070 x 500 x 450 mm, 4 Stufen mit R13-Belag (inkl. Podest), aus Aluminium, Ausstattung: Stützteil mit Traverse

Artikelnummer: 225095



## ZARGES Rollbare Plattformleiter ZAP R13master S

### universell einsetzbar

Rollbare Plattformleiter

- Podest Höhe x Breite x Tiefe 1070 x 500 x 450 mm
- Aufstieg einseitig
- 4 Stufen mit R13-Belag (inkl. Podest)
- Für eine Arbeitshöhe bis ca. 3 m
- aus Aluminium
- Stufen-Holm-Verbindung gebördelt
- abnehmbare Aufnahme für Unterflügelbetankungskupplung
- Ausstattung: Stützteil mit Traverse
- Sichere Anwendung durch Handlauf und Spreizsicherung
- Handlauf beidseitig
- 2 Bremsrollen und rutschfeste Leiterfüße
- Gewicht 17 kg
- gemäß EN 131-1, 131-2, 131-7

## Technische Details

Steigtechnik	Plattformleiter	Sprossen-/Holmverbindung	gebördelt
Leitertyp	Rollbare Plattformleiter	Treppengängig	nein
Material	Aluminium	klappbar	nein
Nutzung	einseitig	fahrbar	ja
Höhe Podest	1070 mm	Leiter Funktion	abnehmbare Aufnahme für Unterflügelbetankungskupplung
Breite Podest	500 mm	Leiter Ausstattung	Stützteil mit Traverse
Tiefe Podest	450 mm	Sicherheitsausstattung Leiter	Handlauf und Spreizsicherung
Länge Holm	73 mm	Spreizsicherung	ja
Arbeitshöhe	3 m	Handlauf	beidseitig
Stufen Anzahl	4	Unterbau	2 Bremsrollen und rutschfeste Leiterfüße
Stufen-/Sprossentyp	Stufen mit R13-Belag	Oberfläche Holme	natur
Tiefe Stufen	80 mm	Norm	EN 131-1 // EN 131-2 // EN 131-7
Breite	1100 mm	Gewicht	17 kg