

## BS-ROLLEN

### Lenkrolle mit Feststeller

BS ROLLEN

Traglast 550 kg, Mit Elastik-Bereifung, Durchmesser x Breite 250 x 50 mm, Nabe mit Rollenlager, Doppelstopp, Felge aus Aluminium, Befestigung mit Platte, Länge x Breite 138 x 110 mm



Artikelnummer: 503601

## BS-ROLLEN Transportgeräterolle

### Lenkrolle mit Feststeller

Lenkrolle mit Feststeller

- Traglast 550 kg
- Mit Elastik-Bereifung
- Geeignet für glatt/eben, rau/eben, glatt/uneben, rau/uneben
- Durchmesser x Breite 250 x 50 mm
- Naben Länge x Ø 60 x 20 mm
- Schraubloch Abstand 105x75 mm, Schraubloch-Ø 11 mm
- Nabe mit Rollenlager
- Doppelstopp
- Felge aus Aluminium
- Felge ohne Fadenschutz
- Gehäuse aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- Befestigung mit Platte, Länge x Breite 138 x 110 mm
- Schwenklager mit Kugellager

## Technische Details




Fördertechnik	Rollen	Feststeller	Doppelstopp
Rollentyp	Transportgeräterollen	Fadenschutz	nein
Bauform	Lenkrolle	Höhe	303 mm

Traglast	550 kg	Länge Nabe	60 mm
Bereifung	Elastik	Nabenbohrung	20 mm
Durchmesser Rad	250 mm	Breite Rad	50 mm
Material Felge	Aluminium	Ausladung	55 mm
Radlager	Rollenlager	Länge Platte	138 mm
für Bodentyp	glatt/eben, rau/eben, glatt/uneben, rau/uneben	Breite Platte	110 mm
Befestigungselement	Platte	Schraubloch Abstand	105x75 mm
elektrisch leitend	nein	Durchmesser Schraubloch	11 mm
Material Gehäuse	Stahl	Oberfläche Gehäuse	verzinkt
Schwenklager	Kugellager	Gewicht	5,85 kg

## Zubehör

503612		Rad, Traglast 550 kg, Mit Elastik-Bereifung, Nabe mit Rollenlager, Durchmesser x Breite 250 x 50 mm, Naben Länge x Ø 60 x 20 mm, Felge aus Aluminium
--------	---	--

## Dazu passt auch ...

400701		Rechteckbehälter, Höhe x Breite x Tiefe 670 x 660 x 432 mm, Inhalt 135 l, Aus Polyethylen in grau, Wände geschlossen, Boden geschlossen, Unterbau Rollen
438985		Lenkrolle, Traglast 175 kg, Mit Kunststoff-Bereifung, Durchmesser x Breite 125 x 35 mm, Nabe mit Rollenlager, Felge aus Kunststoff, Befestigung mit Platte, Länge x Breite 105 x 80 mm
763068		Euronorm-Stapelbehälter, Höhe x Länge x Breite 170 x 600 x 400 mm, Inhalt 33 l, Aus Polypropylen in grau, Wände durchbrochen, Boden durchbrochen