




MEDO 30

Deckenleuchte, LED, 3000K, rund, silbergrau, Ø 28 cm, zur Pendelleuchte umrüstbar, 12W

Die hochwertige MEDO 30 Deckenleuchte überzeugt durch eine klare Formgebung und einen eleganten Kontrast der verwendeten Materialien Aluminium und Glas. Die Leuchte ist in den Farben schwarz, weiß, silbergrau und weinrot erhältlich. Die integrierte Premium LED bietet eine angenehme Lichtwirkung, der enthaltene LED-Treiber ermöglicht den direkten Anschluss an 230V Netzspannung. Durch die Verwendung des entsprechenden Zubehörs, kann die Deckenleuchte zur Pendelleuchte umfunktioniert werden.



TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	135024
Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe	1
IP Code	IP 20
Montage	Aufbau
Montagedetails	Decke
Dimmbar	Ja
Technologie der Dimmung	Phasenabschnitt
Primäre Nennspannung	220-240V ~50/60Hz
Sekundär Strom / Spannung	350 mA
Schutzklasse	I
Wattage	16 W
Höhe Einschaltstrom	10 A
Dauer Einschaltstrom	40 µs
Stroboskop-Effekt (SVM)	0.05
Lumen	1200 lm
Lichtfarbtemperatur	3000 Kelvin
Abstrahlwinkel	105 °
Farbe	grau
CRI	80
UGR ≤	25
LXXBXX Daten	L70B50
Lebensdauer	20000 h

Lichtquelle

916606	
--------	---

Zubehör

1001952	MEDO 5m Abhängung , schwarz
1001950	MEDO 5m Abhängung , weiß
135250	ABHÄNGESET , für ME- DO runde Pendelleuchte, rund, schwarz, 5-adrig
1001951	MEDO 5m Abhängung , silbergrau
135251	ABHÄNGESET , für ME- DO runde Pendelleuchte, rund, weiß, 5-adrig
135254	ABHÄNGESET , für ME- DO runde Pendelleuchte, rund, silbergrau, 5-adrig

Lichtstärkeverteilung	rotationssymmetrisch
Lichtaustritt	direkt
Risikogruppe	1
Höhe	11 cm
Durchmesser	28 cm
Nettogewicht	0.749 kg
Bruttogewicht	1.29 kg