

Artikelnummer: 121186

Kurzbeschreibung: Stufen-Anlegeleiter, 12 Stufen, mit Traverse

Langbeschreibung: Stufen-Anlegeleiter: Die Stufen- Anlegeleiter aus Alu ist serienmä ssig mit Anlegegummis am oberen Holm ausgestattet und bietet sich hervorragend für einfache Arbeiten im professionellen Bereich an. Die profilierten, 80 mm tiefen Stufen, die fest mit den Holmen verbördelt sind, gewährleisten einen sicheren Aufstieg und bequemen Stand. Dazu kommen die rutschsicheren Zweikomponenten-Fu ssstopfen, welche ein hohes Ma ss an Sicherheit gewährleisten. Stufentiefe: 80 mm ab 12 Stufen mit Traverse 6 Stufen:

Arbeitshöhe bis ca. 2,95 m, Leiterhöhe ca. 1,70 m 7

Stufen: Arbeitshöhe bis ca. 3,15 m, Leiterhöhe ca. 1,95 m 8 Stufen: Arbeitshöhe bis ca.

3,40 m, Leiterhöhe ca. 2,20 m 10 Stufen: Arbeitshöhe bis ca. 3,85 m, Leiterhöhe ca. 2,70

m 12 Stufen: Arbeitshöhe bis ca. 4,35 m, Leiterhöhe ca. 3,20 m 15 Stufen: Arbeitshöhe bis ca. 5,05 m, Leiterhöhe ca. 3,90 m GS-geprüft



EAN/GTIN: 4009199134707