

Artikelnummer: 46685

Kurzbeschreibung: Teilereinigungsgerät Typ BK
(ohne Fass und Wanne)

Langbeschreibung: Teilereinigungsgerät Typ BK:
Das Teilereinigungsgerät "Typ BK" ist ein
manuelles Reinigungsgerät, das in einer robusten
und stabilen Gerätekonstruktion in
Industrierausführung gefertigt wurde. Mit geeigneten
Spezialreinigern wird es zu einer Arbeitseinheit
kombiniert, in welcher der Reiniger bis zu einer
Sättigung (je nach Anwendung ca. 6 Monate bis 2
Jahre) im Kreislauf geführt wird. Da die
Reinigungsflüssigkeit nicht erhitzt werden muss
(Kaltreinigungsverfahren) und diese mehrfach
verwendet werden kann, sparen Sie Zeit und

Energiekosten und schonen so die Umwelt und senken Ihre Betriebskosten. Das
Reinigungsgerät ist mit einer patentierten, selbstansaugenden Kreislaufpumpe
ausgestattet, die Energie spart und absolut störungs- und wartungsfrei arbeitet. Die
Einsatzmöglichkeiten dieses Produkts sind vielseitig. Es kann zur Teilereinigung und
Oberflächenentfettung, Wartung und Instandhaltung (Produktionsanlagen, Förderbändern,
Armaturen, Pumpen, Motoren etc.) und Reparatur und Wartung von Transportmitteln aller
Art (PKW, LKW, Stapler, Land- und Baumaschinen etc.) genutzt werden. Viele weitere
Gerätetypen und Spezialbauten auf Anfrage erhältlich. Die Lieferung erfolgt ohne Fass
und Wanne. Für Fassgröße: 50 l Arbeitsfläche: 650 x 470 mm Arbeitshöhe: 820 mm
Tragfähigkeit: 50 kg Anschluss (Wechselstrom): 230 V Maße (B/T/H): 475 x 656 x 1005
mm Gewicht (ohne Fass): 18 kg



EAN/GTIN: 4030209200167