

Artikelnummer: 46868

Kurzbeschreibung: Leisten für Bodenrost Yoga Rost-, silber, 10 Stück

Langbeschreibung: Leisten für Bodenrost Yoga Rost-, 10 Stück: Flexibler und strapazierfähiger Bodenrost aus 100 % Polypropylen. Er ist ideal für alle Böden geeignet, auf denen eine trockene, trittsichere und rutschfeste Oberfläche gewünscht wird. Der Belag ist UV-beständig und vollkommen wartungsfrei. Die Platten von Yoga Rost- können leicht zusammengesteckt und auch problemlos wieder demontiert werden. Maße: 300 x 55 mm 10 Stück = 1 VE Einsatzgebiete und

Anwendungsbereiche: Garagen, Hobbyräume, Terrassen, Montageplätze, Messen, Großveranstaltungen, Schwimmbäder, Duschen und Umkleidekabinen. Die Vorteile auf einen Blick: im Innen- und Außenbereich einsetzbar trittsicher und rutschfest (R 10 DIN 51130) erstklassige Drainage (V10 DIN 51130) Brennverhalten (B3 DIN 4102) hoch belastbar bis min. 65.000 kg/qm wartungsfrei, einfach zu reinigen leicht zu verlegen und zu demontieren

EAN/GTIN: 4260061890385

