



## Ampoule halogène très basse tension HALOSTAR STARLITE®, culot: G4

Dimensions très petites pour un nouveau design révolutionnaire!


- classe d'efficacité énergétique: G
- durée de vie: 4.000 heures
- forme: culot à broche
- dimmable: oui
- tension: 12 Volt
- lieu d'installation: au choix
- éclairage d'accentuation brillant
- filament axial pour une distribution optimale de la lumière
- broche spéciale pour une protection contre la corrosion
- ne contient pas de mercure, peut être jeté sans problème dans les ordures ménagères
- avec filtre UV
- pour une utilisation dans les luminaires ouverts selon IEC 60598-1

### Exemples d'utilisation:


- éclairage général
- éclairage d'entrée
- éclairage d'accentuation
- éclairage pour la lecture
- éclairage de jardin
- éclairage pour boutiques
- restaurants, hôtels et utilisations prestigieuses similaires



Visuel de référence: Ampoule halogène très basse tension HALOSTAR® STARLITE



Label d'efficacité énergétique 63000084



Label d'efficacité énergétique 63001038

Puissance	Rechange pour	Flux lumineux	Reproduction des couleurs	Couleur de lumière	Consommation	DPE	Diamètre	Longueur	Numéro de fabricant	Code
50 watts		1.185 lm	100 Ra	2.950 K (blanc chaud)	50,0 kWh / 1.000h	G	12 mm	44 mm	094277	63000084
90 watts		2.380 lm	100 Ra	3.000 K (blanc chaud)	90,00 kWh / 1.000h	G	12 mm	44 mm	094314	63001038