



Câble de brassage Cat. 6A, S/FTP, PUR (TPU)

Excellentes performances et qualité de connexion pour votre réseau. Idéal pour les applications industrielles

- **fiche mâle RJ45** : 2x RJ45, Cat. 6, blindé
- **câble** 4 x 2 AWG 26/7, Cat.6, paire tressée, gaine : PUR (Polyuréthane)
- **blindage des câbles** : paires S/FTP blindées en feuille d'aluminium et tresse globale
- **impression des câbles** : catégorie, type de câble
- **affectation** : 1:1
- **robustesse** fiche surmoulée avec protection anti-courbure flexible, avec protection du levier de verrouillage, capot avec protection anti-courbure et dispositif de décharge de traction, gaine extérieure en PUR pour la résistance à l'huile et aux UV selon la norme EN 60811-404
- **prend en charge** : 1 Gigabit Ethernet et PoE+ (Power over Ethernet+)
- **conditionnement** : sachet plastique

Exemples d'utilisation :

- convient parfaitement à une utilisation industrielle dans les usines et les procédés de fabrication



Câble de brassage PUR Cat. 6A, S/FTP

Produit	Catégorie	blindage	Couleur du câble	Couleur de la douille	Longueur	Classe de feux européenne	Numéro de fabricant	Code
Câble de brassage PUR	Cat.6A	S/FTP	vert	vert	0,5 m		DK-1644-A-PUR-0	11007843
		S/FTP	vert	vert	1,0 m		DK-1644-A-PUR-0	11007844
	Cat.6A	S/FTP	vert	vert	2,0 m		DK-1644-A-PUR-0	11007845
		S/FTP	vert	vert	3,0 m		DK-1644-A-PUR-0	11007846
	Cat.6A	S/FTP	vert	vert	5,0 m		DK-1644-A-PUR-0	11007847
		S/FTP	vert	vert	10,0 m		DK-1644-A-PUR-1	11007849
	Cat.6A	S/FTP	vert	vert	15,0 m		DK-1644-A-PUR-1	11007850
		S/FTP	vert	vert	20,0 m		DK-1644-A-PUR-2	11007851
	Cat.6A	S/FTP	vert	vert	25,0 m		DK-1644-A-PUR-2	11007852