



Niedervolt-Halogenlampe HALOSTAR STARLITE®, Sockel: G4 - dimmbar

Genial kleine Abmessungen für neue, revolutionäre Leuchtdesigns!


- **Energieeffizienzklasse:** G
- **Lebensdauer:** 4.000 Stunden
- **Bauform:** Stiftsockellampe
- **Dimmbar:** ja
- **Spannung:** 12 Volt
- **Brennlage:** beliebig
- brillantes Akzentlicht
- axiale Wendel für optimale Lichtlenkung
- Spezialstifte als Korrosionsschutz
- enthält kein Quecksilber, problemlos im Hausmüll entsorgbar
- mit UV-Filter
- für den Betrieb in offenen Leuchten gemäß IEC 60598-1

Anwendungsbeispiele:


- Allgemeinbeleuchtung
- Eingangsbeleuchtung
- Akzentbeleuchtung
- Beleuchtung zum Lesen
- Gartenbeleuchtung
- Shopbeleuchtung
- Gaststätten, Hotels und ähnliche repräsentative Anwendungen



Symbolbild: Niedervolt-Halogenlampe HALOSTAR® STARLITE



Energieeffizienz-Label 63000084



Energieeffizienz-Label 63001038

Leistung	Ersatz für	Lichtstrom	Farbwiedergabe	Lichtfarbe	Verbrauch	EEK	Durchmesser	Länge	Hersteller- Nummer	Bestell- Nummer
50 Watt		1.185 lm	100 Ra	2.950 K (warmweiß)	50,00 kWh / 1.000h	G	12 mm	44 mm	094277	63000084
90 Watt		2.380 lm	100 Ra	3.000 K (warmweiß)	90,00 kWh / 1.000h	G	12 mm	44 mm	094314	63001038