



Arbeitsleuchte "Work Flex Area Light"

Kompakte Leuchte für eine perfekte Raumausleuchtung

- stoßfest (2 m Falltest)
- spritzwasser- und staubgeschützt (IP54)
- 2 Leuchtmodi: High und Low
- COB LED Technologie für eine ideale Raumausleuchtung
- mattierte Linse für eine bessere Verteilung des Lichts - kein blenden
- im Boden integrierter Magnet
- verstellbares Licht für eine ideale Raumausleuchtung
- verschiedene Befestigungsmöglichkeiten - hängen, stellen
- Magnet für freihändiges Arbeiten
- einfach mitzunehmen, ideale Größe für Werkzeugkisten

Technische Details:

- Lumen: 230 lm
- Leuchtweite: 22 m
- Laufzeit: 35 Stunden
- ausgestattet mit COB Technologie
- Material: Kunststoff mit einer Gummibeschichtung
- Maße: (B)119 x (T)69 x (H)62/154 mm
- Lieferung inkl. 3x AA Batterien

Für wen geeignet:

- zuverlässiger Helfer für Heimwerker, Mechaniker, Handwerker und alle Umgebungen, in denen ein robustes Licht benötigt wird



Arbeitsleuchte "Work Flex Area Light", im Blister



Arbeitsleuchte "Work Flex Area Light"



Symbolbild: zeigt die "Work Flex" Serie



2 Leuchtmodi:
hoch, niedrig.



Mehrere Befestigungsmöglichkeiten:
hängend, stehend, Magnet für
freihändiges Arbeiten.



230 lm
22 m
35 h



IP54 spritzwassergeschützt (geschützt
gegen Spritzwasser aus allen Richtungen)
und staubresistent (geschützt gegen Staub).

Produkt	Ausführung	Maße	Material	Farbe	Hersteller- Nummer	Bestell- Nummer
Arbeitsleuchte "Work Flex Area Light"	LED	Länge: 119 mm	Kunststoff	schwarz	17648 101 421	3060519