


## tapis antifatique

Venlo

tapis, hauteur x longueur x largeur 14 x 2100 x 910 mm, En nitrile avec surface profilée diamant coloris noir, antidérapant, résistant contre les huiles industrielles



Numéro d'article: 235488



tapis antifatique








- convient pour zones sèches, industrielles, par ex. usines, convoyeurs, zones de logistique et d'emballage, entrepôts / pour sollicitations élevées
- tapis
- hauteur x longueur x largeur 14 x 2100 x 910 mm
- En nitrile avec surface profilée diamant coloris noir
- les bordures biseautées réduisent le risque de trébuchement
- antidérapant
- résistant contre les huiles industrielles
- fonction anti-dérapante R10 testée selon DIN 51130 et BGR 181

### Détails techniques





équipement du poste de travail	revêtement de sol	longueur	2100 mm
revêtement de sol	tapis antifatique	largeur	910 mm

confection	tapis	épaisseur	12,7 mm
convient pour (secteurs)	zones sèches, industrielles	équipement revêtement de sol	bordures biseautées
convient pour (application)	sollicitations élevées	fonction revêtement de sol	antidérapant
lieu d'utilisation	intérieur	conducteur d'électricité	non
matériau de surface de roulement	nitrile	difficilement inflammable	non
surface de revêtement de sol	profilé diamant	résistance	contre les huiles industrielles
couleur	noir	norme	DIN 51130 // BGR 181
hauteur	14 mm	Poids	23 kg

## Accessoires

235529		baguette de finition de bordure, Pour tapis antifatigue, système emboîtable, raccordement mâle, largeur 1520 mm, en orange
235530		baguette de finition de bordure, Pour tapis antifatigue, système emboîtable, raccordement mâle, largeur 910 mm, en orange
235551		baguette de finition de bordure, Pour tapis antifatigue, système emboîtable, raccordement mâle, largeur 910 mm, en noir
235552		baguette de finition de bordure, Pour tapis antifatigue, système emboîtable, raccordement mâle, largeur 910 mm, en jaune
235553		baguette de finition de bordure, Pour tapis antifatigue, système emboîtable, raccordement femelle, largeur 910 mm, en noir
235554		baguette de finition de bordure, Pour tapis antifatigue, système emboîtable, raccordement femelle, largeur 910 mm, en jaune
235625		nettoyant pour tapis ESD, flacon vaporisateur avec capacité 1 l, pour les tapis de sol et de table statiques, élimine saletés et résidus d'huile ou traces de doigts

## Cela s'adapte aussi ...

213069		ruban adhésif, couleur standard, en PVC en jaune/noir, bande longueur x largeur 30 m x 75 mm
221861		chariot à plateaux, force 250 kg, avec 2 plateau(x), plateau longueur x largeur 835 x 490 mm, plateau(x) en bois, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane, avec bandage TPE
227867		casque de protection, pour 530 - 630 mm tour de tête, coque de casque en polyéthylène en bleu
227891		chaussure de sécurité, niveau de sécurité : S1, taille 44, embout en acier, dessus cuir coloris noir/jaune, avec tige haute