

Krause

escalier mobile roulant

STABILO® Professional

estrade hauteur 1,7 m, estrade largeur x profondeur 600 x 700 mm, 2 x 7 marches striées (estrade incl.), en aluminium, 4 roulettes pivotantes, 2 roulettes pivotantes avec freins

Numéro d'article: 254318



escalier mobile roulant

- estrade hauteur 1,7 m, estrade largeur x profondeur 600 x 700 mm
- Pour une hauteur de travail jusqu'à env. 3,7 m
- accès double face
- 2 x 7 marches striées (estrade incl.)
- profondeur de marche 175 mm
- en aluminium
- application sûre grâce à rambarde d'estrade sur 3 côtés avec protège-genoux et protège-pieds
- rambarde 1000 mm de hauteur
- main courante en accessoires (non compris dans le volume de livraison)
- 4 roulettes pivotantes, 2 roulettes pivotantes avec freins
- Force max. 150 kg
- poids 57,8 kg






- selon EN 131-7
- certification TÜV
- 10 années de garantie
- volume de livraison : sans main courante, à commander séparément
- À partir d'une hauteur d'estrade de 1 m, la loi prescrit des mains courantes de deux côtés, merci de commander directement les 2 mains courantes en même temps
- Produit livré prémonté



Détails techniques



| | | | |
|--------------------------|-----------------|--------------------------------|---|
| technique de montée | escalier mobile | roulant | oui |
| matériau | aluminium | équipement de sécurité échelle | rambarde d'estrade sur 3 côtés avec protège-genoux et protège-pieds |
| utilisation | double face | étrier de sécurité | oui |
| hauteur d'estrade | 1,7 m | Hauteur de rambarde | 1000 mm |
| largeur d'estrade | 600 mm | main courante | en accessoires (non compris) |
| profondeur d'estrade | 700 mm | soubassement | 4 roulettes pivotantes |
| nombre de marches | 2 x 7 | équipement roue | 2 roulettes pivotantes avec freins |
| type de marche/d'échelon | marches striées | norme | EN 131-7 |
| hauteur de travail | 3,7 m | volume de livraison | sans main courante |
| profondeur des marches | 175 mm | livraison | prémonté |
| hauteur | 2,7 m | certification | certification TÜV |
| largeur | 950 mm | garantie | 10 années |
| profondeur | 2500 mm | Poids | 57,8 kg |
| force | 150 kg | | |

Accessoires

| | | |
|--------|---|--|
| 254322 |  | Main courante pour escalier mobile, Pour 7 - 8 marches, suivant double face |
| 254323 |  | Portillon de sécurité pour escalier mobile, hauteur x largeur 640 x 530 mm |
| 254324 |  | Porte-outils pour escalier mobile, hauteur x largeur x profondeur 100 x 500 x 300 mm |

Cela s'adapte aussi ...

| | | |
|--------|---|--|
| 210735 |  | protection anti-collision rayonnage, convient pour le intérieur, profil en L, hauteur x largeur x profondeur 400 x 165 x 227 mm, en acier avec revêtement en plastique résistant à l'usure en RAL1003 jaune de sécurité, à cheviller |
| 227865 |  | casque de protection, pour 530 - 630 mm tour de tête, coque de casque en polyéthylène en blanc |

| | | |
|--------|---|---|
| 227890 |  | chaussure de sécurité, niveau de sécurité : S1, taille 43, embout en acier, dessus cuir coloris noir/jaune, avec tige haute |
| 252955 |  | GEDORE R27140015 Clé à tube S-Maul p.D.1.1/2 pouce L.420mm |