

# Vakuumsauger ESS-4X10-ON

Teilenummer: 189408

FESTO

leicht austauschbar.



## Datenblatt

Merkmal	Wert
Nennweite	2,5 mm
Sauger-Größe	4x10 mm
Sauger-Volumen	0,064 cm <sup>3</sup>
Anschlusslage	oben
Einbaulage	beliebig
Zuordnung Saugerhalter	Größe 4
Saugerform	oval, flach
Betriebsdruck	0 ... 0,95 bar
Nennbetriebsdruck	-0,7 bar
Betriebsmedium	atmosphärische Luft in Anlehnung an ISO 8573-1:2010 [7:-:]
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Lebensmitteltauglichkeit	siehe erweiterte Werkstoffinformation
Umgebungstemperatur	-10 ... 70 °C
Haltekraft bei Nennbetriebsdruck	2 N
Querkraft horizontal bei Nennbetriebsdruck	3,5 N
Querkraft vertikal bei Nennbetriebsdruck	5 N
Produktgewicht	2 g
Befestigungsart	über Vakuumanschluss
Vakuumanschluss	M6
Farbe	schwarz
Shore-Härte	50 +/- 5
Werkstoffhinweis	Kupfer- und PTFE-frei RoHS konform
Werkstoff Sauger	NBR