



Transportmiddelen

Product data sheet

Art nr.: 28200 Orderverzamelwagen



Modulair systeem. Constructie van profielstaal en stalen buis, compleet galvanisch verzinkt. Kopwanden van stalen buis met ingelast draadgaas, maaswijdte 100 x 50 mm, verstevigd door 2 lengtebuizen. Bodem in het platform met ingelast draadgaas, maaswijdte 120 x 30 mm. 2 Duwbeugels aan een kopzijde verticaal aanschroefbaar. 4 Lichtlopende zwenkwielen met TPE rubber op kuststof velg, naaf met kogellager. 2 Zwenkwielen met rem, conform EN 1757-3 (veiligheidsnorm voor platformwagens). 4 Geleidingsringen van TPU (thermoplastisch polyurethaan) aan de zwenkwielen. Hoogte 1625 mm.

Technische details:



Totaal draagvermogen (kg)	200
laadvlak lengte (mm)	650
laadvlak breedte (mm)	510
Laadvlakhoogte (mm)	193
Draagvermogen etage (kg)	40
Totale lengte (mm)	891
Totale breedte (mm)	590
Totale hoogte (mm)	1625
Wielen	TPE
Wielmaat (mm)	125 x 32
Gewicht (kg)	25
Land van herkomst	Duitsland
Garantie (jaren)	10
Douanenummer	87168000
GTIN	4017976282008