

**Artikelnummer:** 129901

**Kurzbeschreibung:** Kistenroller mit Riffelgummi,  
700 x 700 mm

**Langbeschreibung:** Kistenroller mit Riffelgummi,  
700 x 700 mm: Rahmen aus Winkelstahl 40/40/4  
mm. 4 Lenkrollen haben im Gabelkopf eine  
zweifache Kugellagerung, 2 x Feststeller an den  
Lenkrollen gemäß Europäischer Norm EN 1757-3.  
Ladefläche aus Holzwerkstoffplatte (MDF),  
Oberfläche Riffelgummi. Pulverbeschichtung in  
Enzianblau (RAL 5010). Ladefläche unten: 700 x  
700 mm           Außenmaß: 700 x 700 mm  
                          Etagenhöhe: 190 mm  
                          Tragkraft: 250 kg  
                          Radabmaß: 125 mm  
Radmaterial: Vollgummi  
Feststeller auf Anfrage lieferbar!

**EAN/GTIN:** 4250448502802



Eigengewicht: 17,5 kg Sondergröße