

Aufspannbolzen

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen



Beschreibung

Ausführung:

Aufspannbolzen gehärtet und brüniert.
Spannring blank.


Hinweis:

Die Aufspannbolzen können mit Nutensteinen direkt auf dem Maschinentisch befestigt werden. Durch enge Toleranzklassen (js6) in der Höhe wird ein paralleles Aufspannen zum Tisch gewährleistet.

Der Spannbereich beträgt 8 – 40 mm. Zusätzlich erhältlich sind Spannschrauben für die Spannbereiche 40 – 67 und 65 – 87 mm.

Die Zwischenscheibe verhindert Beschädigungen am Maschinentisch sowie ein Verschieben beim Festziehen. Der Spannring aus Messing verhindert Abdrücke am Werkstück.

Zeichnungen



Artikelübersicht

Bestellnummer	H	Spannbereich
K1232.050	50	8-40
K1232.100	100	8-40