

Bockrolle für Hygienebereich

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen



Beschreibung

Werkstoff:

Gehäuse aus Stahlblech.

Räder aus hochwertigem thermoplastischem Polyurethan.

Radkörper aus hochwertigem Polyamid.

Ausführung:

Gehäuse gepresst. Lenkrollengehäuse mit 2-facher Kugellagerung im Drehkranz.

Räder mit Gleitlager.

Hinweis:

Radachse verschraubt.

Lenk- und Bockrollen mit Anschraubplatte.

Anwendung:

Lasten können in Bereichen mit strikten Hygienevorschriften lärmdämpfend und mit maximalem Fahrkomfort transportiert werden.


Temperaturbereich:

-20 °C bis +70 °C.

Bockrolle für Hygienebereich

Zeichnungen

Bockrolle



Artikelübersicht

Bestellnummer	Benennung	Radlagerung	B	B1	B2	B3	D	D1	H	L	L1	L2	Tragfähigkeit kg
K1775.111000351	Bockrolle	Gleitlager	35	60	55	85	100	9	125	100	80	76	200
K1775.111250401	Bockrolle	Gleitlager	40	60	55	85	125	9	150	100	80	76	250
K1775.111600451	Bockrolle	Gleitlager	45	80	75	110	160	11	195	140	105	-	400
K1775.112000501	Bockrolle	Gleitlager	50	80	75	110	200	11	235	140	105	-	400