

## Información sobre productos

# 03 06 180

### Alicate universal

DIN ISO 5746 IEC 60900 DIN EN 60900

- Con zonas de agarre para materiales planos y redondos, muy versátil
- Para cortar alambre blando y duro
- Con filos de corte largos para cortar cables más gruesos
- Filos de corte templados adicionalmente por inducción; dureza aprox. de los filos 60 HRC
- Acero especial para herramientas, forjado, templado al aceite en varias etapas



#### Información general

Núm. de artículo	03 06 180
EAN	4003773021926
Alicate	cromado
Cabeza	cromado
Mangos	aislados con fundas multicomponentes, según norma VDE
Peso	264 g
Dimensiones	180 x 55 x 20 mm
Norma	DIN ISO 5746 DIN EN 60900 IEC 60900
conforme a REACH	no contiene SVHC
conforme a RoHS	no se aplica

#### Características técnicas

Capacidad de corte alambre semiduro (diámetro)	Ø 3,4 mm
Capacidad de corte alambre duro (diámetro)	Ø 2,2 mm
Capacidad de corte cable de cobre, multifilar	Ø 12,0 mm
Capacidad de corte cable de cobre, multifilar	16,0 mm <sup>2</sup>
comprobado por VDE	sí

Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas. Salvo error u omisión.



