

## Productinformatie

# 31 21 160

## Grijptang (naaldtang)

- Precisietangen voor zeer fijne montage-, buig- en justeerwerkzaamheden
- Met zeer lange bekken: beklengte 55,0 mm
- Glad geslepen grijpvlakken
- Kanten zorgvuldig ontbraamd
- Chroom-vanadium-elektrostaal, gesmeed, oliegehard



Algemeen	
Artikel-nr.	31 21 160
EAN	4003773046790
Tang	zwart geatramenteerd
Kop	gepolijst
Benen	met kunststof bekleed
gewicht	97 g
Afmetingen	160 x 55 x 15 mm
REACH conformiteit	bevat geen SVHC
RoHS conformiteit	niet van toepassing

Technische specificaties	
Bekdikte (scharnier) (T1)	7,5 mm
Puntbreedte (W4)	1,8 mm
Tip Thickness (T2)	2,5 mm
Lengte grijpoppervlak (L4)	27,0 mm
Beklengte (L3)	55,0 mm
Kopbreedte (W3)	16,0 mm
Kophoek	45 °

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen