

## Productinformatie

# 49 31 A2

## Precisie-borgveertang

Voor buitenringen op assen

Met uitrekbeveiliging

DIN 5254 A



MM 



- Zeer belastbaar vooral bij langdurig gebruik (gaat tot 10 x langer mee t.o.v. de gewone borgveertangen)
- Met ingezette punten voor veilig werken
- Met openingsbegrenzer (instelbaar door aanslag)
- Instelling door middel van zeskantschroef
- Ideaal voor serieproductie, omdat effectief vermeden wordt dat de ringen zich uitzetten
- Grote contactvlakken bij de punten: geen verdraaiing van de ringen, eenvoudige montage
- Precies, soepel lopend geschroefd scharnier
- Openingsveer ligt in het scharnier, voor verlies gewaarborgd
- Grepen bekleed met anti-slip kunststof
- DIN 5254 A; rechte punten
- Met spreidbegrenzer voor een montage volgens de DIN-NORM 471
- De instelbare aanslagschroef verhindert dat de ringen overmatig uitzetten
- Ingezette punten uit hardgetrokken en speciaal veredeld verenstaal
- Behuizing: chroom-vanadium-elektrostaal, gesmeed, oliegehard

### Algemeen

Artikel-nr.	49 31 A2
EAN	4003773073901
Tang	grijs geatramenteerd
Benen	met anti-slip kunststof bekleed
gewicht	170 g
Afmetingen	180 x 40 x 13 mm
Norm	DIN 5254 A
REACH conformiteit	bevat geen SVHC
RoHS conformiteit	niet van toepassing

### Technische specificaties

Capaciteit voor asgatdiameter	Ø 19 – 60 mm
Punten (diameter)	1,8 mm

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen



Inwendige openingsveer: de veer ligt beschermd in het scharnier en hindert niet bij het gebruik. De veer kan men niet bevullen of verliezen.